

K-152 (010045)

自由錐SD アルミサイディング用

小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能。

外壁材（アルミサイディング）などの穴あけに。

誕生50年以上の信頼と実績のロングセラー品。

コンパクト設計で、壁際や、角での穴あけ作業に最適です。

工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。

アルミと断熱材の二重構造のアルミサイディングが、ハイス鋼製の薄刃とテーパ上上のセンター錐で、スッと安定して切れます。

別売りのスピードコントローラーで電動工具の回転数を自由に落とすことができます。
(EA812K-15B.EA812KA-15)

刃 / ドリル材質	ハイス鋼 / 炭素鋼
穴あけ範囲	Ø25～130mm
穴あけ深さ	アルミサイディング25mm / 石膏ボード・木材・ゴム8mmまで
適応材	アルミサイディング・石膏ボード・木材・ゴムなど
対応機種	電気ドリル10mm以上 / ボール盤