

EA827G-5~35

すべて取扱中止になりました

特長……精密なヘッドに通し穴を開けているので、適切なスピードできれいに切れ、がたがたし
で広く範囲の素材を面取りやバリ取りできるようになっています。チップの除去がとてもよ
みや真ちゅうの柔らかい合金も鉄金属と同じように通す事ができます。

仕様……HSS 角度90°

サイズ

	EA827G-5	EA827G-10	EA827G-15	EA827G-20	EA827G-25	EA827G-30
適合サイズmm	2~5	5~10	10~15	15~20	20~25	25~30
全長mm	45	48	65	84	102	115
シャンク径mm	6φ	8φ	10φ	12φ	15φ	15φ
シャンク長さmm	32	30.5	37.5	48	56.5	55.5

	EA827G-35
適合サイズmm	30~35
全長mm	127
シャンク径mm	15φ
シャンク長さmm	60.5

