

# タップドリル ケース付セット



HTD-21



HTD-21MF



JSD-21



SSD-21

## ハンドタップドリルセット

単位:円(JPY)

品名	品番	セット内容	仕様	定価
SKSハンドタップドリルセット	HTD-21	M3X0.5 M4X0.7 M5X0.8 M6X1.0 M8X1.25 M10X1.5 M12X1.75 ハンドタップ 中・上 タップレンチ 各1本	下穴用(mm) エクストラ正宗ドリル 各1本 2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3	28,800
SKSハンドタップドリルセット (細目入り)	HTD-21MF	並目 M3X0.5 M4X0.7 M5X0.8 M6X1.0 M8X1.25 細目 M10X1.25 M12X1.25 ハンドタップ 中・上 タップレンチ 各1本	下穴用(mm) エクストラ正宗ドリル 各1本 2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.8・10.8	31,200
SKSハンドタップドリルセット (インチ)	HTD-21W	1/8W40 5/32W32 3/16W24 1/4W20 5/16W18 3/8W16 1/2W12 ハンドタップ 中・上 タップレンチ 各1本	下穴用(mm) エクストラ正宗ドリル 各1本 2.6・3.2・3.8・5.1・6.6・8.0・10.7	31,200

## ジェットスパイラルタップドリルセット

単位:円(JPY)

品名	品番	セット内容	仕様	定価
ジェット・スパイラルタップ ドリルセット	JSD-21 EA829DS-22	M3X0.5 M4X0.7 M5X0.8 M6X1.0 M8X1.25 M10X1.5 M12X1.75 ジェット・スパイラルタップ タップレンチ 各1本	下穴用(mm) エクストラ正宗ドリル 各1本 2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3	46,800
ジェットタップドリルセット	JJD-21	M3X0.5 M4X0.7 M5X0.8 M6X1.0 M8X1.25 M10X1.5 M12X1.75 ジェットタップ 各2本 タップレンチ 1本	下穴用(mm) エクストラ正宗ドリル 各1本 2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3	46,200
スパイラルタップドリルセット	SSD-21 EA829DS-21	M3X0.5 M4X0.7 M5X0.8 M6X1.0 M8X1.25 M10X1.5 M12X1.75 スパイラルタップ 各2本 タップレンチ 1本	下穴用(mm) エクストラ正宗ドリル 各1本 2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3	48,000



COJSD-21



COJJD-21



COSSD-21



TCOJSD-21S

## コバルトタップドリルセット

単位:円(JPY)

品名	品番	セット内容	仕様	定価
コバルトジェット・ スパイラルタップ ドリルセット	COJSD-21	M3X0.5 M4X0.7 M5X0.8 M6X1.0 M8X1.25 M10X1.5 M12X1.75 コバルトジェット・スパイラルタップ 各1本	下穴用(mm) コバルト正宗ドリル 各1本 2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3	60,000
コバルトジェットタップ ドリルセット	COJJD-21	M3X0.5 M4X0.7 M5X0.8 M6X1.0 M8X1.25 M10X1.5 M12X1.75 コバルトジェットタップ 各2本	下穴用(mm) コバルト正宗ドリル 各1本 2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3	58,800
コバルトスパイラルタップ ドリルセット	COSSD-21	M3X0.5 M4X0.7 M5X0.8 M6X1.0 M8X1.25 M10X1.5 M12X1.75 コバルトスパイラルタップ 各2本	下穴用(mm) コバルト正宗ドリル 各1本 2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3	61,200
TiNコバルトジェット・ スパイラルタップ ドリルセット	TCOJSD-21	M3X0.5 M4X0.7 M5X0.8 M6X1.0 M8X1.25 M10X1.5 M12X1.75 TiNコバルトジェット・スパイラルタップ 各1本	下穴用(mm) TiNコバルト正宗ドリル 各1本 2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3	114,000