

EA829ED-3~-10
(六角シャンクタップ)

- 材質 HSS
- 1/4" 六角シャンク



特長…鉄や非鉄のネジ切りに適しています。
シャンクは電動ドライバーにつけて使用できます。

	サイズ	刃長 mm	全長 mm
EA829ED-3	M3×0.5	10	36.5
EA829ED-4	M4×0.7	14.5	39.5
EA829ED-5	M5×0.8	15	40
EA829ED-6	M6×1.0	16	41.5
EA829ED-8	M8×1.25	18.5	42.5
EA829ED-10	M10×1.5	20	42

廃番

EA827H-1を使えば、ドライバー型として使用できます。

