



HSSハンドタップ

HSS Hand Taps

タップ・ダイス

ユニファイねじ(Unified Thread)

呼び 並目 細目	食付	品番	形状 Type	形状寸法					溝数
				L	ℓ	d	K	kℓ	
1/2-13UNC	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HHU12T	C	85	42	9	7	10	4
	3本組(セット)								
9/16-12UNC	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HHU13U	C	90	42	10.5	8	11	4
	3本組(セット)								
5/8-11UNC	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HHU14W	C	95	45	12	9	12	4
	3本組(セット)								
3/4-10UNC	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HHU16X	C	105	50	14	11	14	4
	3本組(セット)								
7/8-9UNC	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HHU18Y	C	115	55	17	13	16	4
	3本組(セット)								
1-8UNC	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HHU20Z	C	125	60	20	15	18	4
	3本組(セット)								
0.4 No.4-48UNF	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HHUN04G	A	44	16	4	2.5	5	3
	3本組(セット)								
0.5 No.5-44UNF	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HHUN05H	A	46	18	4	3.2	6	3
	3本組(セット)								
0.6 No.6-40UNF	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HHUN06I	A	48	18	4	3.2	6	3
	3本組(セット)								
0.8 No.8-36UNF	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HHUN08J	A	52	20	5	4	7	3
	3本組(セット)								
1 No.10-32UNF	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HHUN10K	A	60	22	5.5	4.5	7	3
	3本組(セット)								
1.2 No.12-28UNF	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HHUN12L	A	60	22	5.5	4.5	7	3
	3本組(セット)								
2 1/4-28UNF	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HHU07L	A	61	24	6	4.5	7	3
	3本組(セット)								
2.5 5/16-24UNF	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HHU09N	C	70	30	6.1	5	8	4
	3本組(セット)								
3 3/8-24UNF	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HHU10N	C	75	32	7	5.5	8	4
	3本組(セット)								
3.5 7/16-20UNF	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HHU11O	C	80	38	8	6	9	4
	3本組(セット)								
4 1/2-20UNF	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HHU12O	C	85	42	9	7	10	4
	3本組(セット)								
4.5 9/16-18UNF	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HHU13Q	C	90	42	10.5	8	11	4
	3本組(セット)								
5 5/8-18UNF	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HHU14Q	C	95	45	12	9	12	4
	3本組(セット)								
6 3/4-16UNF	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HHU16R	C	95	45	14	11	14	4
	3本組(セット)								
7 7/8-14UNF	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HHU18S	C	95	45	17	13	16	4
	3本組(セット)								
8 1-12UNF	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HHU20U	C	95	45	20	15	18	4
	3本組(セット)								

0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.2
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8

推奨被削材	構造用鋼 SS400	低炭素鋼 S15C	高炭素鋼 S55C	合金鋼 SCM	調質鋼 HRC25~35	調質鋼 HRC35~40	ステンレス SUS	鋳鉄 FC	タタイル鋳鉄 FCD	アルミニウム合金 AL	銅合金 Cu	チタン合金 Ti
	◎	◎	△	○				○	○	○	○	