

EA829M-50

(タップ六角ダイスセット)

- 材質 SKS₂(タンゲステンチール)
- PT(管用テーパー)
- ケースサイズ 305X135X40mm

ガス管用タップ (角度 55°)	1/8"X28
	1/4"X19
	3/8"X19
	1/2"X14
	3/4"X14
	1"X11

外径の基本寸法	全長	刃長	シャンク外径
9.728	55	19	8
13.157	62	28	11
16.662	65	28	14
20.955	80	35	18
26.441	85	35	23
33.249	95	45	26

(mm)

ガス管用ダイス タップと同サイズ
六角ダイスはスパナなどで回すことができます。

テーパネジ寸法	六角対辺寸法
1/8" PT 28	20
1/4" PT 19	27
3/8" PT 19	32
1/2" PT 14	36.5
3/4" PT 14	46
1" PT 11	55.5

タップのつかみ幅のサイズ

1/8"	6mm
1/4"	9mm
3/8"	11mm
1/2"	14mm
3/4"	17mm
1"	21mm