KYOCERA

ウインチ

AWI62/AWI125B/AWIM125B/
AWI195B/AWIM150

荷揚げ作業を安全に素早く

小型軽量タイプ

吊揚速度 46cm/s

AWI62 15m 仕様

希望小売価格 111,000円(税別)
〈685751A〉

4 960673 680779

AWI62 21m 仕様

希望小売価格 111,400円(税別)
〈685752A〉

4 960673 680786

AWI62 31m 仕様

希望小売価格 119,000円(税別)
〈685753A〉

4 960673 680793

1年保証 1 Year Guarantee

据置型

運転音が静かでブレーキの効きがいい マグネットモーター採用

AWIM150

希望小売価格 226,000円(税別)
〈680450A〉

4 960673 680717

1年保証 1 Year Guarantee

安全性の高いラッチロックフック

軽量コンパクト設計

AWI125B 21m 仕様

希望小売価格 212,000円(税別)
〈685950A〉

4 960673 681110

AWI125B 31m 仕様

希望小売価格 218,000円(税別)
〈685951A〉

4 960673 681127

1年保証 1 Year Guarantee

運転音が静かでブレーキの効きがいい マグネットモーター採用

AWIM125B 21m 仕様

希望小売価格 214,000円(税別)
〈680350A〉

4 960673 680984

AWIM125B 31m 仕様

希望小売価格 220,000円(税別)
〈680351A〉

4 960673 680991

1年保証 1 Year Guarantee

最大吊揚荷重 200kg の実力

AWI195B

希望小売価格 264,000円(税別)
〈685850A〉

4 960673 681141

1年保証 1 Year Guarantee

ひとを考えて、うまれたツール。

商品仕様

モデル	AWI62			AWI125B		AWIM125B		AWI195B	AWI150
	15m仕様	21m仕様	31m仕様	21m仕様	31m仕様	21m仕様	31m仕様		
電源	AC100V(50/60Hz)								
定格電流	6A			12A		10A		12A	10A
消費電力	550W			1,100W		870W		1,100W	870W
最大吊揚荷重	60kg			130kg				200kg	150kg
吊揚速度	46cm/s(60kg吊揚時)			38cm/s(130kg吊揚時)		41cm/s(130kg吊揚時)		24cm/s(200kg吊揚時)	31cm/s(150kg吊揚時)
揚程	14m	20m	30m	20m	30m	20m	30m	29m	37m
ワイヤーロープ	4mm×15m	4mm×21m	3.3mm×31m	5mm×21m	4mm×31m	5mm×21m	4mm×31m	5mm×30m	5mm×40m
本体寸法(長さ × 幅 × 高さ)	205×250×360mm			202×227×350mm		210×260×390mm		213×231×496mm	231×425×297mm
コード長さ	5m								
質量※	9.7kg			12.3kg		14kg		19kg	21kg
付属品	・操作スイッチ(コード10m) ・ワイヤーロープ(本体取付) ・スイベルフック(本体取付)			・操作スイッチ(コード10m) ・ワイヤーロープ(本体取付) ・ウエイト ・ラッチロックフック(本体取付)		・操作スイッチ(コード10m) ・ワイヤーロープ(本体取付) ・ウエイト ・ラッチロックフック(本体取付)		・操作スイッチ(コード10m) ・ワイヤーロープ(本体取付) ・ウエイト ・ラッチロックフック(本体取付)	・操作スイッチ(コード2.5m) ・ワイヤーロープ(本体取付) ・A型シンブル ・ワイヤークリップ(2ケ) ・スナッチブロック(2ケ) ・ウエイト ・安全止め金付フック

※フック、操作スイッチ、ワイヤーロープをは含みません .。

別販売品 リモコンウインチ・ウインチ用

記載価格に消費税は含まれておりません。

商品／形状	サイズ	コードNo.	価格(円)	適用機種
専用アーム 許容吊揚荷重 130kg	656×220mm (取付軸40~50mm)	685108A	40,370	AWI62RC・AWIM126RCB・AWI62・AWIM125B・AWI125B・WI-62RC・WIM-126RC・WI-62・WIM-125A・WI-125
ウエイト 	127×8mm	6153242	1,820	AWI196RCB・AWI195B・AWIM126RCB・AWI125B・AWIM125B・WI-196RCB・WI-195B・WI-125・WIM-125A・※WI-196RC・※WI-195RC・※WI-195
スイベルフック(ウエイト付)	フック口径 24mm	6060020	6,660	AWI62RC・AWI62・WI-62RC・WI-62
スイベルフック 	フック口径 24mm	6080936 (標準)	13,410	AWI196RCB・AWI195B・AWI125B・AWIM125B・AWIM126RCB・WI-196RCB・WI-195B・WI-125・WIM-125A・WIM-126RC・※WI-196RC・※WI-195RC・※WI-195
	フック口径 48.5mm	6080693	21,000	
プレスフック◆1 (A組立) 	—	6080931	3,510	AWI62RC・AWI62・WI-62RC・WI-62

商品／形状	サイズ	コードNo.	価格(円)	適用機種
ワイヤーロープ(ループカシメ) 	5mm×21m	6072821	7,870	AWI125B・AWIM125B・AWIM126RCB・WI-125・WIM-125A・WIM-126RC
	4mm×31m	6072831	8,720	
	5mm×30m	6073141	11,330	AWI196RCB・AWI195B・WI-196RCB・WI-195B・※WI-196RC・※WI-195RC・※WI-195
	4mm×15m	6074701	6,050	AWI62RC・AWI62・WI-62RC・-WI-62
	4mm×21m	6074711	6,300	
	3.3mm×31m	6074721	8,960	
ワイヤーロープ (片端切断) (片端カシメ) 	5mm×40m	6073151	15,180	AWIM150・WIM-150
中継コード(オス・メス) メタルコンセント付 	10m本体側L型メス7芯 コード側オス7芯	6520723	20,570	AWI195B・AWI125B・WI-195B・WI-125・※WI-195
	10m本体側メス3芯 コード側オス3芯	6520619	16,390	AWI62・AWIM125B・WI-62・WIM-125A
スイッチ 配線組立 (10m) 6580827	10m	6580827	32,000	AWI195B・AWI125B・WI-195B・WI-125・※WI-195
		6581338	15,730	AWI62・WI-62
	20m	6581385	21,230	AWI62・AWIM125B・WI-62・WIM-125A

◆1 ご使用の場合は、別販売品のワイヤーストッパー組立(6060019)(4,000 円)が必要です。

リモコン

コードNo.	価格(円)	適用機種
60800183	55,000	リモコンウインチ全機種

ウインチ専用オイル (ギヤオイル)

モデル	コードNo.	価格(円)	適用機種
50cc	6990291	400	全機種
250cc	6990351	1,400	
400cc	6990341	1,800	

ウインチ用雨カバー 吊り下げ用ウインチを不意の雨から守る

コードNo.	価格(円)	適用機種
6078007	7,150	AWI196RCB・AWI195B・WI-196RCB・WI-195B※WI-196RC・※WI-195RC・※WI-195
6078017	6,050	AWIM126RCB・AWI125B・AWI62RC・AWIM125B・AWI62・WIM-126RC・WI-125・WIM-125A・WI-62RC・WI-62

※印は旧型商品です。

関連商品

リモコンタイプ **荷揚げ作業をコードレスで**

リモコンウインチ
AWI62RC
希望小売価格
200,000円(税別)
〈685750A〉

4 960673 680762

リモコンウインチ
AWIM126RCB
希望小売価格
302,000円(税別)
〈680353A〉

4 960673 680960

リモコンウインチ
AWI196RCB
希望小売価格
365,000円(税別)
〈685851A〉

4 960673 681134

発売元
京セラインダストリアルツールズ販売株式会社
名古屋市天白区久方1-145-1　〒468-8512
www.kyocera-industrialtools.co.jp　0570-666-787
※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2020 年 4 月現在のものです。　2022 年 1 月改訂　K22AB