

荷揚げ作業を安全に素早く

小型軽量タイプ

吊揚速度 46cm/s

AWI62 15m 仕様

希望小売価格 111,000円(税別)
(685751A)



AWI62 21m 仕様

希望小売価格 111,400円(税別)
(685752A)



AWI62 31m 仕様

希望小売価格 119,000円(税別)
(685753A)



据置型

運転音が静かでブレーキの効きがいい
マグネットモーター採用



AWIM150

希望小売価格 226,000円(税別)
(680450A)



Photo E60V

安全性の高いラッチロックフック

軽量コンパクト設計



AWI125B 21m 仕様

希望小売価格 212,000円(税別)
(685950A)



AWI125B 31m 仕様

希望小売価格 218,000円(税別)
(685951A)



運転音が静かでブレーキの効きがいい
マグネットモーター採用



AWIM125B 21m 仕様

希望小売価格 214,000円(税別)
(680350A)



AWIM125B 31m 仕様

希望小売価格 220,000円(税別)
(680351A)



最大吊揚荷重 200kg の実力



AWI195B

希望小売価格 264,000円(税別)
(685850A)



ひとを考えて、うまれたツール。

商品仕様

モデル	AWI62			AWI125B		AWIM125B		AWI195B	AWI150
	15m仕様	21m仕様	31m仕様	21m仕様	31m仕様	21m仕様	31m仕様		
電源	AC100V(50/60Hz)								
定格電流	6A			12A		10A		12A	10A
消費電力	550W			1,100W		870W		1,100W	870W
最大吊揚荷重	60kg			130kg			200kg		150kg
吊揚速度	46cm/s(60kg吊揚時)			38cm/s(130kg吊揚時)		41cm/s(130kg吊揚時)		24cm/s(200kg吊揚時)	31cm/s(150kg吊揚時)
揚程	14m	20m	30m	20m	30m	20m	30m	29m	37m
ワイヤーロープ	4mm×15m	4mm×21m	3.3mm×31m	5mm×21m	4mm×31m	5mm×21m	4mm×31m	5mm×30m	5mm×40m
本体寸法(長さ×幅×高さ)	205×250×360mm			202×227×350mm		210×260×390mm		213×231×496mm	231×425×297mm
コード長さ	5m								
質量※	9.7kg			12.3kg		14kg		19kg	21kg
付属品	・ 操作スイッチ(コード10m) ・ ワイヤーロープ(本体取付) ・ スイベルフック(本体取付)			・ 操作スイッチ(コード10m) ・ ワイヤーロープ(本体取付) ・ ウェイト ・ ラッチロックフック(本体取付)		・ 操作スイッチ(コード10m) ・ ワイヤーロープ(本体取付) ・ ウェイト ・ ラッチロックフック(本体取付)		・ 操作スイッチ(コード10m) ・ ワイヤーロープ(本体取付) ・ ウェイト ・ ラッチロックフック(本体取付)	・ 操作スイッチ(コード2.5m) ・ ワイヤーロープ(本体取付) ・ A型シンプル ・ ワイヤークリップ(2ヶ) ・ スナッチブロック(2ヶ) ・ ウェイト ・ 安全止め金付フック

*フック、操作スイッチ、ワイヤーロープは含まれません。

別販売品

リモコンウインチ・ウインチ用

記載価格に消費税は含まれておりません。

商品／形状	サイズ	コードNo.	価格(円)	適用機種	商品／形状	サイズ	コードNo.	価格(円)	適用機種
専用アーム  許容吊揚荷重 130kg	656×220mm (取付軸40～50mm)	685108A	40,370	AWI62RC・AWIM126RCB・ AWI62・AWIM125B・ AWI125B・ WI-62RC・WIM-126RC・ WI-62・WIM-125A・WI-125	ワイヤーロープ (ループカシメ) 	5mm×21m	6072821	7,870	AWI125B・AWIM125B・ AWIM126RCB・WI-125・ WIM-125A・WIM-126RC
						4mm×31m	6072831	8,720	
ウエイト 	127×8mm	6153242	1,820	AWI196RCB・AWI195B・ AWIM126RCB・AWI125B・ AWIM125B・WI-196RCB・ WI-195B・WI-125・ WIM-125A・※WI-196RC・ ※WI-195RC・※WI-195		5mm×30m	6073141	11,330	AWI196RCB・AWI195B・ WI-196RCB・WI-195B・ ※WI-196RC・※WI-195RC・ ※WI-195
						4mm×15m	6074701	6,050	
					4mm×21m	6074711	6,300		
					3.3mm×31m	6074721	8,960		
スイベルフック (ウエイト付)	フック口径 24mm	6060020	6,660	AWI62RC・AWI62・ WI-62RC・WI-62	ワイヤーロープ (片端切離)(片端カシメ) 	5mm×40m	6073151	15,180	AWIM150・WIM-150
		6080936 (標準)	13,410	AWI196RCB・AWI195B・ AWI125B・AWIM125B・ AWIM126RCB・WI-196RCB・ WI-195B・WI-125・ WIM-125A・WIM-126RC・ ※WI-196RC・※WI-195RC・ ※WI-195		中継コード (オス・メス) メタルコンセント付 	10m本体側L型メス7芯 コード側オス7芯	6520723	20,570
スイベルフック 	フック口径 48.5mm	6080693	21,000	AWI62RC・AWI62・ WI-62RC・WI-62	10m本体側メス3芯 コード側オス3芯		6520619	16,390	AWI62・AWIM125B・ WI-62・WIM-125A
プレスフック*1 (A組立) 	—	6080931	3,510	AWI62RC・AWI62・ WI-62RC・WI-62	スイッチ 配線組立 (10m)  6580827	10m	6580827	32,000	AWI195B・AWI125B・ WI-195B・WI-125・ ※WI-195
						20m	6581385	21,230	AWI62・WI-62 AWI62・AWIM125B・ WI-62・WIM-125A

◆1 ご使用の場合は、別販売品のワイヤーストッパー組立(6060019)(4,000円)が必要です。

リモコン			ウインチ専用オイル（ギヤオイル）				ウインチ用雨カバー			
	コードNo.	価格(円)	適用機種	モデル	コードNo.	価格(円)	適用機種	コードNo.	価格(円)	適用機種
	60800183	55,000	リモコンウインチ 全機種	50cc	6990291	400	全機種	6078007	7,150	AWI196RCB・AWI195B・WI-196RCB・WI-195B※WI-196RC・※WI-195RC・※WI-195
				250cc	6990351	1,400		6078017	6,050	AWIM126RCB・AWI125B・AWI62RC・AWIM125B・AWI62・WIM-126RC・WI-125・WIM-125A・WI-62RC・WI-62
				400cc	6990341	1,800				

※印は旧型商品です。

関連商品

リモコンタイプ

荷揚げ作業をコードレスで

リモコンウインチ AWI62RC

希望小売価格
200,000円(税別)
(685750A)



リモコンウインチ AWIM126RCB

希望小売価格
302,000円(税別)
(680353A)



リモコンウインチ AWI196RCB

希望小売価格
365,000円(税別)
(685851A)



発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 ☎468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。



ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2020年4月現在のものです。

2022年1月改訂

K22AB