

商品仕様

EA840B-200B

モデル	AWI62			AWI125B		AWIM125B		AWI195B	AWI150
	15m仕様	21m仕様	31m仕様	21m仕様	31m仕様	21m仕様	31m仕様		
電源	AC100V(50/60Hz)								
定格電流	6A			12A		10A		12A	10A
消費電力	550W			1,100W		870W		1,100W	870W
最大吊揚荷重	60kg			130kg			200kg		150kg
吊揚速度	46cm/s(60kg吊揚時)			38cm/s(130kg吊揚時)		41cm/s(130kg吊揚時)		24cm/s(200kg吊揚時)	31cm/s(150kg吊揚時)
揚程	14m	20m	30m	20m	30m	20m	30m	29m	37m
ワイヤーロープ	4mm×15m	4mm×21m	3.3mm×31m	5mm×21m	4mm×31m	5mm×21m	4mm×31m	5mm×30m	5mm×40m
本体寸法(長さ×幅×高さ)	205×250×360mm			202×227×350mm		210×260×390mm		213×231×496mm	231×425×297mm
コード長さ	5m								
質量*	9.7kg			12.3kg		14kg		19kg	21kg
付属品	・ 操作スイッチ(コード10m) ・ ワイヤーロープ(本体取付) ・ スイベルフック(本体取付)			・ 操作スイッチ(コード10m) ・ ワイヤーロープ(本体取付) ・ ウェイト ・ ラッチロックフック(本体取付)		・ 操作スイッチ(コード10m) ・ ワイヤーロープ(本体取付) ・ ウェイト ・ ラッチロックフック(本体取付)		・ 操作スイッチ(コード10m) ・ ワイヤーロープ(本体取付) ・ ウェイト ・ ラッチロックフック(本体取付)	・ 操作スイッチ(コード2.5m) ・ ワイヤーロープ(本体取付) ・ A型シンプル ・ ワイヤークリップ(2ヶ) ・ スナッチブロック(2ヶ) ・ ウェイト ・ 安全止め金付フック

※フック、操作スイッチ、ワイヤーロープを含まません。