

ウインチ

コードタイプ

WI-62

最大吊揚荷重
60kg

■ワイヤーφ4×15m

EA840B-15



■ワイヤーφ4×21m

~~EA840B-21~~ 廃番



■ワイヤーφ3.3×31m

EA840B-31



吊下型

WI-125

最大吊揚荷重
130kg

吊下型

■ワイヤーφ5×21m



■ワイヤーφ4×31m

~~EA840B-120~~ 廃番



WIM-125A

最大吊揚荷重
130kg

吊下型

- スレーキの効きがよい
マグネットモータ仕様

■ワイヤーφ5×21m



■ワイヤーφ4×31m

EA840B-130



WI-195

最大吊揚荷重
200kg

吊下型

■ワイヤーφ5×30m

EA840B-200



WIM-150

最大吊揚荷重
150kg

吊下型

- スレーキの効きがよい
マグネットモータ仕様

■ワイヤーφ5×40m

~~EA840C-150~~ 廃番



商品仕様

	WI-62			WI-125		WIM-125A		WI-195	WIM-150
ワイヤーロープ (m)	φ4×15	φ4×21	φ3.3×31	φ5×21	φ4×31	φ5×21	φ4×31	φ5×30	φ5×40
最大吊揚荷重 (kg)	60			130				200	150
揚程 (m)	14	20	30	20	30	20	30	27	37
吊揚速度 (cm/s)	46			38		41		16	31
電源 (V)	単相 100								
電流 (A)	6			12		10		12	10
消費電力 (W)	550			1,100		870		1,100	870
操作スイッチコード (m)	10			10		20		10	2.5
電源コード (m)				5					2.5
機体寸法 (mm) (奥行×幅×高さ)	205×250×320			202×227×350		210×260×362		213×228×496	231×425×297
本体質量 (kg)※	9			11				17	20
付属品	操作スイッチ・ ワイヤーロープ(本体取付)・ スィベルフック(本体取付)			操作スイッチ・ワイヤーロープ(本体取付)・ スィベルフック(本体取付)・ウエイト				操作スイッチ・Aシングル・ ワイヤーロープ(本体取付)・ ワイヤークリップ(2ヶ)・ウエイト・ スナッチブロック(2ヶ)・ スィベルフック(本体取付)	

※本体質量とは、本体のみの乾燥質量となります。ワイヤー、フック等は含みません。

別販売品

①スィベルフック	②スレスフック (A組立)	③ウエイト	④中継コード (オス・メス) メタルコンセント付	⑤スイッチ配線組立 (10m)	⑥ワイヤーロープ (ルースカシメ)	⑦ワイヤーロープ (片端カシメ)	⑧専用アーム [許容吊揚荷重:130kg]	⑨リモコン	⑩ウインチ専用オイル 400cc
----------	---------------	-------	--------------------------	-----------------	-------------------	------------------	-----------------------	-------	------------------

品名		品番	適用機種	品名		品番	適用機種		
①	スィベルフック	フック口径 24m(ウエイト付)	6060020	WI-62	⑥	φ5×21m	6072821	WIM-125RC・WI-125・ WIM-125A	
		フック口径 24m	6080585	WI-61RC		φ4×31m	6072831		
		フック口径 24m	6080936	WIM-125RC・ WI-195RC・ WI-125・WI-195・ WIM-125A		φ5×30m	6073141	WI-195RC・WI-195	
		フック口径 48.5m	6080693	WI-61RC・WI-62		φ4×15m	6074701	WI-61RC・WI-62	
② スレスフック (A組立)		6080931	全機種 ※WI-62を除く	φ4×21m		6074711			
③ ウエイト		6153242	WI-125・WI-195	φ3.3×31m	6074721				
④	中継コード 10m (オスメスメタルコンセント付)	本体側:L型メス7芯 コード側:オス7芯	6520723	WI-62・WIM-125A	⑦	ワイヤーロープ (片端カシメ)	6073151	WIM-150	
		本体側:メス3芯 コード側:オス7芯	6520619	WI-125・WI-195	⑧	専用アーム [許容吊揚荷重 130kg]	685103A	WI-61RC・WIM-125RC・ WI-62・WI-125・WIM-125A	
⑤	スイッチ配線組立	10m	6580827	WI-62	⑨	リモコン	6082671	WI-61RC・WIM-125RC・ WI-195RC	
		20m	6581338	WI-62	⑩	ウインチ専用オイル	250cc		6990351
		20m	6580545	WI-62・WIM-125A			400cc		6990341

リモコン (コードレス) タイプ

■ WI-61RC  EA840BA-20 <small>機体寸法: 奥行 205× 幅 228× 高さ 320mm</small> 	■ WIM-125RC  <small>機体寸法: 奥行 210× 幅 260× 高さ 362mm</small> 	■ WI-195RC  <small>機体寸法: 奥行 213× 幅 253× 高さ 496mm</small> 
---	---	---

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。

◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。 ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。

RYOBI

発売元
リョービ販売株式会社

本社 〒468-8512
名古屋市中区久方1-145-1
TEL 052-806-5111 FAX 052-806-5141
http://www.ryobi-group.co.jp/r-sales/

このカタログの掲載内容は、2011年7月現在のものです。

RL11GM