

AWI62

## EA840B-31A

ワイヤー径3.3mm×31m

小型軽量タイプ

最大吊揚荷重 60kg

加速防止

逆巻防止

ブレーキ付



仕様

---

最大吊揚荷重：	60kg
-----	
揚程：	(ワイヤー15m仕様) 14m (ワイヤー21m仕様) 20m (ワイヤー31m仕様) 30m
-----	
吊揚速度：	46cm/s
-----	
電源：	単相100V
-----	
電流：	6.0A
-----	
消費電力：	550W
-----	
電源コード：	5m
-----	
質量：	9.7kg
-----	
サイズ：	奥行205×幅250×高さ360mm

### 付属品

・操作スイッチ(コード 10m)

・ワイヤーロープ  
(φ4mm×15m又は  
φ4mm×21m又は  
φ3.3mm×31m)

・スィベルフック(本体取  
付)