

THE NEW VALUE FRONTIER



リモコンウインチ

AWI62RC/AWIM126RCB/AWI196RCB

# 荷揚げ作業を コードレスで

## 無線リモコンで遠隔操作



### 無線 リモコン

- 2段階スイッチ**  
高速・低速の吊揚速度
- 無線リモコン**  
2個のリモコンで作業ができる
- 非常用上昇/下降スイッチ**  
操作不能の場合も吊り荷を上昇/下降できる
- 過巻防止/逆巻防止機構**  
ワイヤーの巻き過ぎ逆巻きを防止する



- 送信ランプ(赤)
- 電源ランプ(緑)
- 電源スイッチ
- 優先解除スイッチ  
2個のリモコン  
操作時に使用
- 上昇スイッチ
- 下降スイッチ

便利に使える  
ストラップ付

小型で、外周を  
破損防止ゴムで覆った  
握りやすいタイフ

### 2段階の吊揚速度

作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊揚速度が選べます。

上昇/下降スイッチの 押し具合	速度	ランプ状態 (送信ランプ)
軽く押したとき (半押し)	低速	点滅
しっかり押したとき	高速	点灯

### 2個のリモコン操作で、 安全・迅速に作業ができる

ウインチ本体1台を2個のリモコンで操作できます。  
※標準付属のリモコンは1個です。

**免許不要** 「技術基準適合証明」取得済み  
無線利用許可の申請は不要

### 本体の非常用スイッチで 上昇 / 下降の操作が できます



吊荷を吊った状態でリモコン  
操作できなくなった場合やリ  
モコンを紛失した場合は、危険  
防止のため速やかにウインチ  
本体にある非常用スイッチの  
レバーを操作して吊荷を安全  
な位置に移動してください。

ひとを考えて、うまれたツール。

## 小型軽量タイプ



吊揚速度  
46cm/s



**AWI62RC**

(685750A)

EA840BC-60



4 960673 680762

## 安全性の高いラッチロックフック



運転音が静かでブレーキの効きがいい  
マグネットモーター採用



**AWIM126RCB**

(680353A)

EA840BC-130



4 960673 680960



最大吊揚荷重  
200kgの実力



**AWI196RCB**

(685851A)

EA840BC-200



4 960673 681134

### 商品仕様

モデル	AWI62RC	AWIM126RCB	AWI196RCB
電源	AC100V (50/60Hz)		
定格電流	6A	10A	12A
消費電力	550W	870W	1,100W
最大吊揚荷重	60kg	130kg	200kg
吊揚速度	高速：46cm/s、低速：16cm/s	高速：41cm/s、低速：16cm/s	高速：24cm/s、低速：16cm/s
揚程	20m	20m	29m
ワイヤーロープ	4mm×21m	4mm×21m	5mm×30m
本体寸法(長さ×幅×高さ)	205×250×360mm	210×260×390mm	213×253×496mm
コード長さ	5m		
質量*	9.7kg	14kg	19kg
付属品	・リモコン×1 ・ワイヤーロープ(本体取付) ・スイベルフック(本体取付) ・単4形アルカリ乾電池×2 ・ストラップ(リモコン取付)	・リモコン×1 ・ワイヤーロープ(本体取付) ・ウエイト(本体取付) ・ラッチロックフック(本体取付) ・単4形アルカリ乾電池×2 ・ストラップ(リモコン取付)	・リモコン×1 ・ワイヤーロープ(本体取付) ・ウエイト(本体取付) ・ラッチロックフック(本体取付) ・単4形アルカリ乾電池×2 ・ストラップ(リモコン取付)

\*フック、操作スイッチ、ワイヤーロープを含まません。

### 別販売品

#### リモコンウインチ・ウインチ用

記載価格に消費税は含まれておりません。

商品/形状	サイズ	コードNo.	適用機種
専用アーム 	656×220mm (取付軸40~50mm)	685108A	AWI62RC・AWIM126RCB・AWI62・AWIM125B・AWI125B・WI-62RC・WIM-126RC・WI-62・WIM-125A・WI-125
			AWI196RCB・AWI195B・AWIM126RCB・AWI125B・AWIM125B・WI-196RCB・WI-195B・WI-125・WIM-125A・※WI-196RC・※WI-195RC・※WI-195
ウエイト 	127×8mm	6153242	AWI62RC・AWI62・WI-62RC・WI-62
スイベルフック (ウエイト付) スイベルフック 	フック口径 24mm	6060020	AWI62RC・AWI62・WI-62RC・WI-62
	フック口径 48.5mm	6080936 (標準)	AWI196RCB・AWI195B・AWI125B・AWIM125B・AWIM126RCB・WI-196RCB・WI-195B・WI-125・WIM-125A・WIM-126RC・※WI-196RC・※WI-195RC・※WI-195
プレスフック* (A組立) 	-	6080931	AWI62RC・AWI62・WI-62RC・WI-62
			AWI196RCB・AWI195B・AWI125B・WI-196RCB・WI-195B・WI-125・WIM-125A・WIM-126RC・※WI-196RC・※WI-195RC・※WI-195
ワイヤーロープ (ループカシメ) 	5mm×21m	6072821	AWI62RC・AWI62・WI-62RC・WI-62
	4mm×31m	6072831	AWI196RCB・AWI195B・AWI125B・AWIM125B・AWIM126RCB・WI-196RCB・WI-195B・WI-125・WIM-125A・WIM-126RC・※WI-196RC・※WI-195RC・※WI-195
ワイヤーロープ (片端切端) (片端カンメ) 	5mm×30m	6073141	AWI62RC・AWI62・WI-62RC・WI-62
	4mm×15m	6074701	AWI196RCB・AWI195B・AWI125B・AWIM125B・AWIM126RCB・WI-196RCB・WI-195B・WI-125・WIM-125A・WIM-126RC・※WI-196RC・※WI-195RC・※WI-195
	4mm×21m 3.3mm×31m	6074711 6074721	AWI62RC・AWI62・WI-62RC・WI-62
中継コード (オス・メス) メタルコンセント付 	10m本体側メス7芯 コード側オス7芯	6520723	AWI62RC・AWI62・WI-62RC・WI-62
	10m本体側メス3芯 コード側オス3芯	6520619	AWI196RCB・AWI195B・AWI125B・AWIM125B・AWIM126RCB・WI-196RCB・WI-195B・WI-125・WIM-125A・WIM-126RC・※WI-196RC・※WI-195RC・※WI-195
スイッチ 配線組立 (10m) 	10m	6580827	AWI62RC・AWI62・WI-62RC・WI-62
	20m	6581338 6581385	AWI196RCB・AWI195B・AWI125B・WI-196RCB・WI-195B・WI-125・WIM-125A・WIM-126RC・※WI-196RC・※WI-195RC・※WI-195

◆1 ご使用の場合は、別販売品のワイヤーストッパー組立(6060019)( )が必要です。



リモコン

コードNo.

60800183

#### ウインチ専用オイル (ギヤオイル)

適用機種	モデル	コードNo.
リモコンウインチ 全機種	50cc	6990291
	250cc	6990351
	400cc	6990341

#### ウインチ用雨カバー

吊り下げ用ウインチを不意の雨から守る

適用機種	コードNo.	適用機種
全機種	6078007	AWI196RCB・AWI195B・WI-196RCB・WI-195B・※WI-196RC・※WI-195RC・※WI-195
	6078017	AWI126RCB・AWI125B・AWI62RC・AWIM125B・AWI62・WIM-126RC・WI-125・WIM-125A・WI-62RC・WI-62

※印は旧型商品です。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。



ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2020年4月現在のものです。

K20DB