

**EA841BK**  
(高速切断機)

	切断角度	
○ 能力(mm)	0°	45°
丸棒	65	45
パイプ	140	100
L形鋼	135X135	90X90
○ 電源	単相 100V	
電流	15.0A	
消費電力	1450W	
○ 回転数(min <sup>-1</sup> )	3100	
○ ワンタッチバイス付		
○ バイス開き	217mm	
○ 重量	23.0kg	
○ コード長	3心 4.0m	
○ スピンドルロック付		
○ 付属品	トイン(本体装着) 片ロスパナ、棒スパナ	

● 単相電源で使用できる405mm!



トイン径・405mm