

## コーナーカット用カッターの特長



1. 切断したい線に沿って切り込みを入れていきます（従来のカッターと同じです）
2. 筋入れた後にハンマーで叩けば簡単に切断できます。従来のカッターは最大切り込み深さが約25mm（外径105mm）なのでここまでしか切断できません。
3. オフセット・フランジ付カッターならロックナットが邪魔にならず切断したい線に沿って切断が可能です。
4. キワ切りに最適な「面いち」



ご注意

切り込み量が多すぎると※部分が被削材と接触し面いちカッターが破損する恐れがあります。破損を防ぐために※部分が接触しない切り込み量でご使用ください。

また、専用ストッパーが摩耗すると※部分が被削材に接触しやすくなりますので、摩耗したら専用ストッパーを新品（別売）に交換してください。

