

HiKOKI

ディスクグラインダ用 切断トイシ
研ちゃんカットプレミアム

105mm

NEW

動画を視聴
できます!



研ちゃんカットシリーズ

ダントツの速さ!

セラミック砥粒採用で切れ味アップ&長寿命!

研ちゃん
カット
プレミアム
PREMIUM

薄刃
1.0mm



※2022年4月現在。(当社調べ)(切断トイシ 研ちゃんカットシリーズ)

セラミック砥粒の採用により 「プレミアム」な切れ味を実感!

シリーズ最速^{※1}の切断速度

切断速度の比較(目安)^{※2} 使用機種: 電気ディスクグラインダ G 10SH6
被削材: SUS304 T2.0 幅90mm 板材

研ちゃんカット プレミアム	約7.0秒
当社従来品 研ちゃんカット	約9.2秒

約1.3倍速い!

長寿命

切断寿命の比較(目安)^{※2} 使用機種: 電気ディスクグラインダ G 10SH6
φ75mmまでの摩耗 被削材: SUS304 T2.0 幅90mm 板材

研ちゃんカット プレミアム	約40カット
当社従来品 研ちゃんカット	約31カット

約1.3倍長寿命!

※1 2022年4月現在。(当社調べ) (切断トイ 研ちゃんカットシリーズ) ※2 数値は参考値です。条件により異なります。

こんな切断に最適!



別売部品 100mm ディスク用

- 切断トイ用
ホイルガード
コードNo.331094
¥1,700
- ガイドベース
コードNo.302098
¥1,500
- ホイルナット
(切断用)
切断トイ用
コードNo.984646
¥390

切断トイ使用時には必ず取付けてください。

ディスクグラインダ用切断トイ
研ちゃんカットプレミアム
105mm

■両面補強仕様
■最高使用周速度 80m/s (4,800m/min)



10枚入
コードNo.0037-8622
希望小売価格 ¥2,400 (税別)
4 549115*263451

特別セット 50+10枚入
コードNo.0023-3011
希望小売価格 ¥12,000 (税別)
4 549115*263468

寸法 (mm)			粒度他	コードNo.	販売単位	価格	適用機種
外径	厚さ	穴径					
105	1.0	15	SG46T BF	0037-8622	10枚入	2,400	100mmディスクグラインダ、 100mmコードレスディスクグラインダ
				0023-3011	50+10枚入	12,000	

好評発売中!

クラス最強[※]の切断・研削性能!
コードレスディスクグラインダ
G 3610DA形
MULTI VOLT
EMOTOR

※2017年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ)(36V プラズマモーター搭載ディスクグラインダ)

長寿命タイプを お求めのはこちら!

研ちゃんカットII

10枚入
コードNo.0040-2596

200枚入
コードNo.0023-3010

外径105×厚さ1.0×穴径15mm 粒度他AZ60R BF

JBRC 蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHIKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

品質第一主義
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。

環境重視経営
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。

BSI, ANAB, ISO 14001, UKAS

HIKOKI(ハイコーキ)/宣伝
Facebook
こちらからでもアクセスできます。

「電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

COOL CHOICE
未来のために、いま選ぼう。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

(発行元)工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676
東京支店 (03)5753-7703 関東支店 (03)6374-5687
中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311
関西支店 (06)7167-3644 中国支店 (082)504-8282
四国支店 (087)863-6761 九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からはご利用頂けません) 03-5539-0253 (携帯電話、IP電話からもご利用頂けます)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターへお申し込みください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HIKOKI(ハイコーキ)販売店

本カタログの内容は2022年4月現在のものです。 **SD-H1623** Printed in Japan FF-G(M)