

EA851CB-21～-28 超硬チップソー

Ver.1.1

耐久性&切れ味 抜群！！



プロ専用
超高性能チップソー

品番	仕様	直径 (mm)	刃厚 (mm)	山数	最大回転数 (rpm)	穴径 (mm)	用途	切断可能 ステンレス厚	
EA851CB-21	鉄 & ステンレス	100	1.6	20	13,000	20	アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ ハンガーレール・チャンネル鋼・ 各種形鋼	1mm以下	
EA851CB-22		110		22					
EA851CB-23		125		26	9,600				
EA851CB-24		160	1.8	32	6,000				
EA851CB-25		180		36	5,500				
EA851CB-26		305	2.4	60	1700(※)				25.4
EA851CB-27		355	2.6	70	1500(※)				
EA851CB-28		405	2.8	80	1100(※)				

(※)CB-26、-27、-28は低速回転専用です。