

電動丸鋸 EA851EB-2



- ◆大型モーター搭載。ハイパワー1050W
- ◆切込深さの調整がスムーズに行える。
- ◆切込調整ワンタッチレバー

- 穴径…20mm
- 刃径…165mm
- 切込深さ…90° :57mm
45° :38mm
- 回転数…5500rpm
- 電源…AC100V 1050W
- サイズ…265×200×240mm
- 重量…3.4kg
- コード…2心・5m
- ブレーキ付き

(付属品)

- ・φ165mmチップソー×1枚
- ・ボックススパナ×1本
- ・ガイド×1個