

EA851EE-2B
 (電動丸鋸[LEDライト付])



◆特長

- ・ブロワ機構採用
- ・高輝度白色LEDライト搭載
- ・平行度微調整機構付
- ・ブレーキ付
- ・二重絶縁
- ・切粉後方排出

◆仕様

切込み深さ	直角切断	0~68mm
	45° 傾斜	0~46mm
のこ刃寸法		φ190×穴径20mm
電源		単相100V
電流		12A
消費電力		1.140W
回転数		5.000r.p.m
サイズ		295×240×250(H)mm
重量		3.2kg
コード		2心・5m
標準付属品		190mm標準チップソー(52山・シルバー)×1枚 ボックススパナ、六角棒スパナ