

EA851EF
(電動丸ノコ)

○ 能力(mm)	90° 0~53mm
○ 鋸刃直径	160mm
取付け穴径	20mm(19も可)
○ 電源	単相 100V
電流	11.0A
消費電力	1050W
○ 回転数(min ⁻¹)	6000
○ 重量	3.8kg
○ コード長	2心 2.5m
○ ブレーキ付	
○ 集塵タイプ	
○ 樹脂ボディ	
○ 二重絶縁	
○ 集塵機取付け可能	
○ 付属品	ボックススパナ スパナ、ガイド 標準チップソー (木材、サイジング用 刃数60)

●ALC板(鉄筋入り)
50mm一発切断

