

チップソーカッター EA851EP

- ◇小型・軽量・高耐久
- ◇ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もラクラク



- ◆二重絶縁
- ◆ブレーキ付き
- ◆スピンドルロック付き
- ◆ケガキ線の見やすいLEDライト付き
- ◆握りが重心に近い最適バランス設計
- ◆集塵タイプ

(付属品)

- ・φ180mmチップソー(軟鋼材用)×1枚
- ・保護めがね×1個
- ・ガイド×1個
- ・ボックススパナ×1個

- 刃径…180/185mm
- 穴径…20mm
- 切断能力…板材:厚さ12mm、丸パイプ:φ60.5mm
角パイプ:60mm、L形鋼:60×60mm
- 回転数…3700rpm
- 電源…AC100V・14A・1330W
- サイズ…370×290×255mm
- 重量…4.0kg
- コード長…5m