

## GKS 18V-57H (本体のみ) EA851FC-2

- ▶ コードレス丸のこ
- ▶ リチウムイオン18V
- ▶ 2X4材もラクラクカット! 直線切りに便利
- ▶ EMPがモーターを過負荷から保護
- ▶ バッテリーを守るECP機能搭載
- ▶ 作業効率を高めるブレーキ付
- ▶ LEDライト付
- ▶ 《バッテリー別売》



定格電圧：DC18V (充電式専用バッテリー)

回転数：3,400 min<sup>-1</sup> (回転/分)

最大切込深さ：0° (90°) : 57 mm

最大切込深さ：45° : 39 mm

のこ刃径：160 ~ 165 mmφ

のこ刃取付穴径：20 mmφ

使用可能のこ刃厚さ：1.7 mm

質量：4.0kg\*1 (バッテリー含)

充電時間\*1：約39分 (空→75%ターボ充電)

：約65分 (空→フル充電)

標準付属品：平行ガイド、サンプルチップソー 1枚

\*1：5.0Ahバッテリー装着時



Dimensions (H) 243X(W) 346mm



06016A2250 EAN: 3165140869355



本体のみ

ハイパワー18Vでコード式に匹敵する作業が可能!

どこでも使える取り回しの良さと、バツグンの作業性を実現!

ブレーキ付き

EMP機能

ECP機能

フレキシブルバッテリーパックシステム

## GKS 18V-57H (本体のみ)

ハイパワー18Vでコード式に匹敵する作業が可能!

どこでも使える取り回しの良さと、バツグンの作業性を実現!

### 1. EMP機能

・過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守ります。

### 2. 作業効率を高めるブレーキ付き

### 3. フレキシブルバッテリーパックシステム

・同じ電圧であれば、別売の容量の異なるバッテリーが全て使用可能です。

### 4. ECP機能

・過放電、過負荷、オーバーヒートからバッテリーを守ります。

### 5. LEDライト

・暗所で威力を発揮します。