

EA851YC

(卓上型スライド式電動丸ノコ)

二重絶縁
ブレーキ付

テーブル回転
樹脂ボディ

レーザーマーカ-有り
サイズ 530X1050X615(H)mm

能力 鋸刃直径 260mm
取付穴径 25.4mm

回転数 3800min⁻¹ (50/60Hz)

重量 19.5kg

角度切断範囲 左 0° ~ 45°

右 0° ~ 57°

傾斜切断範囲 左右 0° ~ 45°

角度ストップ位置 0°, 左右15°, 22.5°, 30°, 45°

最大切断寸法

直角	高さ88mm×幅312mm・高さ91mm×幅300mm
角度左右45°	高さ88mm×幅218mm・高さ91mm×幅200mm
角度右57°	高さ88mm×幅165mm・高さ91mm×幅150mm
角度左45°	高さ55mm×幅305mm・高さ60mm×幅290mm
角度右45°	高さ30mm×幅305mm・高さ35mm×幅290mm
角度左45° + 傾斜左45°	高さ55mm×幅218mm・高さ60mm×幅200mm
角度右45° + 傾斜右45°	高さ30mm×幅218mm・高さ35mm×幅200mm

電源 単相交流 50/60Hz

電圧 100V

モーター 単相交流整流子モーター

電流 14.0A

消費電力 1330W

コード長 4m 2芯

付属品

チップソー 刃数90

ダストバッグ

ホルダ

10mmボックススリナ

バイス装置

- すみ線革命! レーザーマーカ搭載!
- 飾り縁など、凹凸材の切断に便利!
- 最大幅1尺3分(312mm)を一発切断!
- 手元ライト付
- 回転式フェンス付で安定切断!
- 電子制御による定速度切断で仕上面が良い
- 角度設定しやすい
ポジティブストップ機構採用!



使用できる丸のこ刃
外径235~260mm

