

# HIKOKI

コードレス卓上スライド丸のこ

36V-2.5Ah 165mm C 3606DRA(K)形

36V-2.5Ah 165mm C 3606DRB(K)形

36V-2.5Ah 190mm C 3607DRA(K)形

卓上スライド丸のこ

165mm C 6RSHD(K)形

190mm C 7RSHD(K)形

新仕様に標準付属



黒鯨  
クロ  
シヤチ

集成材・一般木材用



Bluetooth®

集じん機との  
無線連動可能  
※1



マルチボルト蓄電池 (残量表示付)  
**BSL 36A18B**  
(XPS)仕様に標準付属

# 黒鯨<sup>仕様</sup> ついに登場

軽快切断で作業効率アップ!

NEW

切断スピード  
約 **2.3倍** ※2  
傾斜切断時、  
米松30×240mm

のこ刃寿命  
約 **2.2倍** ※2  
タモ集成材  
30×240mm

コードレス  
165mm



C 3606DRA(K)



C 3606DRB(K)

190mm



C 3607DRA(K)

AC100V  
165mm



C 6RSHD(K)

190mm



C 7RSHD(K)

※1 別売の集じん機 RP 80YD(SC), RP 80YB(SC), RP 150YD(SC), RP 150YB(SC)、コードレス集じん機 RP 3608DBと無線連動できます。

※2 使用機種：C 3606DRB、黒鯨 (65P)と当社従来製品スーパーチップソー (60P)との比較。数値は参考値です。材料や条件により異なります。 ※Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC.の商標です。

### 黒鯨仕様ついに登場 軽快切断で作業効率アップ!

全機種共通 **レーザーマーカ付** **接触予防装置型式検定合格品**  
 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。

#### 36V コードレス卓上スライド丸のこ

**165mm C 3606DRA(K)形** (XPS) 

**XPS** 希望小売価格 **¥127,500** (税別)  
 マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18B)・チップソー(黒鯨)・急速充電器(UC 18YDL2)付

**NN** 希望小売価格 **¥93,000** (税別)  
 チップソー(黒鯨)付、蓄電池・充電器別売

4 966376 400911 (NN) 4 966376 400904



**165mm C 3606DRB(K)形** (XPS) 

**XPS** 希望小売価格 **¥144,500** (税別)  
 マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18B)・チップソー(黒鯨)・急速充電器(UC 18YDL2)付

**NN** 希望小売価格 **¥110,000** (税別)  
 チップソー(黒鯨)付、蓄電池・充電器別売

4 966376 400898 (NN) 4 966376 400881



**190mm C 3607DRA(K)形** (XPS) 

**XPS** 希望小売価格 **¥157,500** (税別)  
 マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18B)・チップソー(黒鯨)・急速充電器(UC 18YDL2)付

**NN** 希望小売価格 **¥123,000** (税別)  
 チップソー(黒鯨)付、蓄電池・充電器別売

4 966376 400874 (NN) 4 966376 400867



#### 卓上スライド丸のこ

**165mm C 6RSHD(K)形** 

希望小売価格 **¥110,000** (税別)  
 チップソー(黒鯨)付

4 966376 400935



**190mm C 7RSHD(K)形** 

希望小売価格 **¥123,000** (税別)  
 チップソー(黒鯨)付

4 966376 400928




別売部品 黒鯨(クロシャチ) 集成材・一般木材用

165mm 刃数65  **コードNo.0037-7181 ¥7,400**  
 (C 3606DRA(K)/C 3606DRB(K)/C 6RSHD(K)に標準付属)

190mm 刃数75  **コードNo.0037-7182 ¥7,600**  
 (C 3607DRA(K)/C 7RSHD(K)に標準付属)


形名	のこ刃直径 mm	取付け穴径 mm	ターンテーブル角度	最大切断寸法mm ( )内は当て板幅			回転数 min <sup>-1</sup> (回/分)	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) 中木(MDF)15×90mm			標準付属品
				左45°	0°(直角)	右45°			45°傾斜切断	直角切断		
C 3606DRA(K)	165	20	0°(直角)	30×182 36×150(20)	40×182 50×150(20)	右 5° 35×182 40×150(20)	4,200	9.3	約385本	約550本	ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、電池カバー、ハイス組	
			左右45°	30×127 36×100(15)	40×127 50×100(15)	—						
			右57°	—	40×98 50×75(15)	—						
C 3606DRB(K)	165	20	0°(直角)	30×245 36×210(20)	46×245 55×210(20)	右 15° 20×210(20)	4,200	10.3	約605本	約825本	ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、電池カバー、ハイス組	
			左右45°	30×165 36×140(15)	46×165 55×140(15)	右 45° 15×165 20×140(15)						
			右57°	—	46×125 55×105(15)	左 31° 15×195 20×170(20)						
C 3607DRA(K)	190	20	0°(直角)	41×312 47×265(25)	61×312 70×265(25)	右 18° 24×265(25)	4,000	13.4	約385本	約550本	ホルダ、サブテーブル組、ダストバッグ、ノブボルト、ボックススパナ(10mm)、電池カバー、ハイス組	
			左右45°	41×220 47×185(20)	61×220 70×185(20)	右 45° 18×220 24×185(20)						
			右57°	—	61×170 70×140(15)	左 31° 18×260 24×225(20)						
C 6RSHD(K)	165	20	0°(直角)	30×245 36×210(20)	46×245 55×210(20)	右 15° 20×210(20)	4,200	10.0	電源 V	消費電力 W	コード m	ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、ハイス組
			左右45°	30×165 36×140(15)	46×165 55×140(15)	右 45° 15×165 20×140(15)			単相100	1,050	2心・4.5	
			右57°	—	46×125 55×105(15)	左 31° 15×195 20×170(20)						
C 7RSHD(K)	190	20	0°(直角)	41×312 47×265(25)	61×312 70×265(25)	右 18° 24×265(25)	4,000	13.0	単相100	1,050	2心・4	ホルダ、サブテーブル組、ダストバッグ、ノブボルト、ボックススパナ(10mm)、ハイス組
			左右45°	41×220 47×185(20)	61×220 70×185(20)	右 45° 18×220 24×185(20)						
			右57°	—	61×170 70×140(15)	左 31° 18×260 24×225(20)						

※1 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内(BSL 3660は1,000回以内)の電池を保証します(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。  
 ※2 標準付属電池(コードレス製品のみ)/サイドハンドル/ホルダ付。ただし、のこ刃/コード/ハイス/その他取扱説明書記載の標準付属品(サイドハンドル/ホルダ付以外)は除く。



**JBRC** 蓄電池の回収にご協力をお願いします。  
 (https://www.jbrc.com)


工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。




HiKOKI(ハイコーキ)/宣伝  
**Facebook**  
 こちらからもアクセスできます。

**安全上のご注意**


- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



品質第一主義  
 工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



環境重視経営  
 工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三宮ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。



環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。  
 工機ホールディングスは、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

## 工機ホールディングス株式会社

(発行元)工機ホールディングスジャパン株式会社  
 〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)  
 TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676  
 東京支店 (03)5753-7700 関東支店 (03)6374-5687  
 中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311  
 関西支店 (0798)37-2665 中国支店 (082)504-8282  
 四国支店 (087)863-6761 九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)  
 ●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からはご利用いただけません。)  
 ●市外局番 ※通話料は有料 03-5539-0253 (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>  
 お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し込みください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターが近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店

本カタログの内容は2021年11月現在のものです。 **SD-H1601** Printed in Japan FH-TF