

卓上型スライド式電動丸鋸 EA851YF

高集塵&低騒音87dB



- ◇軽量14kg！！
- ◇角度設定がしやすい！！
- ◇直角切断65mm×312mm
(当て板使用時:75×262mm)
- ◇二重絶縁 ◇ブレーキ付き
- ◇テーブル回転 ◇モートル傾斜
- ◇傾斜範囲左0°~48°、右0°~5°で
フロア材等の合わせ作業に便利。
- ◇集塵機取付可能

- 電源…AC100V・11A・1050W
- 刃径…216mm(使用可能刃径:200~220mm)
- 穴径…25.4mm
- 回転数…5500rpm
- サイズ…555×985×485mm
- 重量…14kg ●コード長…4m

	のこ刃左45°傾斜	のこ刃傾斜0°(直角)	のこ刃右5°傾斜
最大切断寸法 (最大高さ×最大幅)	 45° 45×312 50×252(当て板幅30)※	 90° 65×312 75×262(当て板幅30)※	 90° 60×312 70×252(当て板幅30)※
	 45° 45×220 50×170(当て板幅30)※	 45° 65×220 75×185(当て板幅20)※	 45° 60×220 70×170(当て板幅30)※
	---	 57° 33° 90° 65×170 75×140(当て板幅20)※	---
角度切断範囲	左 0°~45°	右 0°~57°	
傾斜切断範囲	左 0°~48°	右 0°~5°	
複合切断範囲	左傾斜0°~45°	左右回転0°~45°	
	右傾斜0°~5°	左右回転0°~45°	

(付属品)

- ・φ216mmチップソー×1枚
(よこびき、留め切り兼用80P、1.6mm厚)
- ・バイス×1個 ・ダストバッグ×1個 ・ホルダー×1個
- ・ボックススパナ×1個