

卓上型電動丸鋸 EA851YK



◇(角度)+(傾斜)の複合切断で
配付垂木加工が可能！

- ◇二重絶縁
- ◇ブレーキ付き
- ◇テーブル回転
- ◇モートル傾斜
- ◇集塵機取付可能

- 電源…AC100V・11A・1050W
- 刃径…216mm(使用可能刃径:210~216mm)
- 穴径…25.4mm
- 回転数…4900rpm
- 切断能力(高さ×幅)…90° : 60×115mm
45° : 60×80mm
左傾斜: 45×110mm
- サイズ…445×330×400mm
- 重量…7.0kg ●コード長…2.5m

(付属品)

- ・φ216mmチップソー(よこびき、留め切り兼用80P、1.6mm厚)×1枚
- ・バイス×1組 ・ダストバッグ×1個 ・ホルダー×1個
- ・ボックススパナ×1個