

THE NEW VALUE FRONTIER

 **KYOCERA**

卓上スライド丸ノコ
ATSS192

レーザーマーカで墨線合わせが簡単

角度、傾斜、複合切断ができる、扱いやすいベーシックモデル

軽量で
持ち運びが楽

10.5kg

商品仕様

| | |
|---------------|--|
| モデル | ATSS192 |
| 電源 | 単相 100V |
| 定格電流 | 11.6A |
| 消費電力 | 1,100W |
| 無負荷回転数 | 5,000min ⁻¹ |
| ノコ刃外径 | 190mm |
| 最大切断能力 | 51×220mm(テーブル回転0° 直角時) |
| テーブル回転角度 | 0°~左右 47° |
| 傾斜切断範囲 | 0°~左 45° |
| コード長さ | 1.8m |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | 750mm×420mm×480mm |
| 質量 | 10.5kg |
| 付属品 | ・チップソー(外径 190mm×内径 20mm×72P) ・集じん袋 ・締付ハンドル ・スパナ 13mm(本体収納) ・クランプ |

鋭い切れ味
キレイな切断面
「刀匠」
72Pチップソー付



卓上スライド丸ノコ
ATSS192

EA851YP-2

(618950A)



4 960673 684661



ひとを考えて、うまれたツール。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp

 0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2020年8月現在のものです。

K20HE