

縦横挽きチップソー

Power sonic



特長

木材切断用の外径 255mm チップソーです

用途

一般木材、合板等の切断に

仕様

- 最高使用回転数:5,600min⁻¹
- 材質:本体…SK5相当 先端…超硬チップ(K10)

付属品

穴径変更プッシュφ25.4mm→φ15.9mm

※内径は変更プッシュ使用で15.9mmとなります

商品コード	品番			刃数	チップソーサイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
					外径	内径	刃厚		幅	奥行	高さ	
820122	T-25580S II			80P	255	25.4	2.6	680g	274	7	304	4 975846 498006