

## EA851Z-10 電気かんな



- ◇刃を守る定盤リスト機構
- ◇0.1mm刻みでの切削深さ調整
- ◇両面使用ができる替刃式
- ◇ブレーキつき ◇本体二重絶縁



### <仕様>

- 最大切削幅…82mm
- 切削深さ…0～1.0mm
- 回転数…16000rpm
- 電源…AC100V・4.7A・450W
- サイズ…309×164×164mm
- 重量…2.3kg
- 付属品…82mm替刃式カンナ刃1組(両面使用可)  
刃先調整ゲージ、プラスドライバー、ボックススパナ

◇替刃:EA851Z-1