

## コンクリートカッタ

コンクリート・石材などのすじつけ、切断に威力を発揮！！



品番	適合カッタ 外径	最大切断 深さ	穴径(mm)	サイド ハンドル	重量	付属ダイヤモンドカッタ (外径・厚)
<del>EA852A-3</del>	<del>105mm</del>	<del>22.5mm</del>	<del>20mm</del>	<del>なし</del>	<del>1.7kg</del>	<del>φ105mm・1.8mm</del>
EA852A-4	125mm	33mm	22mm	あり	1.9kg	φ125mm・1.8mm

廃番

- 電源…AC100V・720W (付属品)
- 回転数…9000rpm ◇集塵アダプター(ダイヤ用)
- 全長…258mm ◇ホイルワッシャ(ダイヤ用)
- 乾式用 ◇ダイヤモンドカッター
- 二重絶縁 ◇スパナ
- コード…2心・5m

### ～ 延長コードを使用する際の注意 ～

- ・延長コードは損傷のないものをご使用ください。
- ・電源が離れているときは、電流を流すのに十分な太さの継ぎ(延長)コードをできるだけ短くして使用します。

導体公称断面積	最大長さ
1.25mm <sup>2</sup>	15m
2mm <sup>2</sup>	25m
3.5mm <sup>2</sup>	45m

左の表はコードの太さ(導体公称断面積)によって、機体に使用できるコードの最大長を示します。これ以上長いコードを使用すると、電流が十分に流れず製品の能率が落ち、故障の原因になります。