

EA852BB

(コンクリートカッター)

○ 能力

ダイヤモンドホイール外径 305mm

穴径 25.4mm

○ 切り込み深さ

100mm

○ 電源 単相 100V

○ 電流 15.0A

○ 消費電力 1430W

○ 回転数 3900min⁻¹

○ 重量 10.5kg

○ コード 2芯 2.5m

○ 付属品

スパナ

集塵ノズル

● 切断速度が速く、高能率!

● ソフトスタート



ダイヤモンドホイール外径・305mm

○ **ダイヤモンドホイール別売**