

各種木材、アルミ板等の 直線・曲線切りに

周速度が調節できる
変速ダイヤル

ブレード交換がワンタッチ
ホイールロック方式

調節が簡単な
ラック&ピニオン方式
**テーブル傾斜
&ソーカバー**



テーブル
傾斜角(右)
0~45°

**テーブル傾斜
切断可能**

加工能力(厚さ)
やわらかい木 **80mm**
かたい木 **50mm**
アルミ **6mm**

**集じん機
接続可能**

※別販売品が
必要となります



卓上バンドソー
TBS-80

(674001A)

希望小売価格 42,000 円(税別)



4 960673 673177

商品仕様

モデル	TBS-80
電源	AC 100V 50Hz/60Hz
定格電流	5.0A
消費電力	320W
無負荷帯ノコ刃周速	1.5 - 15m/s
帯ノコ刃(周長)	1,445mm
フトコロ寸法	280mm
加工能力厚	(やわらかい木)80mm / (かたい木)50mm / (アルミ)6mm
コード長さ	2m
本体寸法(幅×奥行×高さ)	622mm×317mm×622mm
質量	13kg
付属品	・テーブル ・マイターゲージ ・集じんアダプター ・ボルト ・蝶ナット ・六角棒レンチ(3mm, 4mm 各1本) ・皿小ネジ ・ナット ・指示板 ・小ネジ ・刃口板 ・帯ノコ刃(本体取付/6.35mm×0.36mm×1,445mm×6山)

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年11月現在のものです。

2022年1月改訂

K22AB