

**EA854YB**  
(卓上バンドソー)

無段变速 過負荷防止

能力 加工能力厚

柔らかい木 80mm  
硬い木 50mm

テーブル傾斜角 0° ~ 45°

帯鋸刃周速度 1.5 - 15cm/s

重量 13kg

サイズ 317X622X622(H)mm

懐寸法 280mm

電源 単相交流 50/60Hz

電圧 100V

モーター 単相交流整流子モーター

電流 5.0A

消費電力 320W

コード長 2m

付属品 帯鋸刃 6.35mmX0.4mmX1445mmX6山

六角棒レンチ

マイターゲージ、集塵アダプター



別売替刃

EA854YB - 1

EA854YB - 2

EA854YB - 3

サイズ

6.35mmX0.5mmX1445mmX4山

6.35mmX0.4mmX1445mmX6山

3.18mmX0.3mmX1445mmX15山