

EA857DB-2
(セーバーソー)

- ハイパワーモーターで速い切断スピード!
- 軽量3.3kg
- ブレード着脱ツールレス!(新機構)
- 防じん防水性に優れた3重シール構造!

二重絶縁
電子制御
無段変速
樹脂ボディ
ケース付



切断能力
パイプ 130mm
木材 120mm
軟鋼管 19mm

電源 单相 100V
電流 10.6A
消費電力 1010W
ストローク 0~2800min⁻¹
ストローク量 29mm

重量 3.6kg
コード 2芯 2.5m
ブレード 150mm×14山 1枚付