

EA857DC-4A

セーバソー

CR12V



標準付属品

ブレード（江戸目（細目））・ブレード（No.107 ステンレス・鋼管用）・六角棒スパナ
ジグソーブレード用アタッチメント組・ジグソーブレード用ガードロッド・ケース

高回転・パワフルモーター搭載

最大ストローク数：5,500min⁻¹

切断スピードとモーター耐久力を両立。

無段変速スイッチ採用により、作業に応じて回転数を調整できます。

ブレード着脱ツールレス機構採用

ホルダカバーを回すだけで、簡単にブレードの取付け・取り外しができます。



ホルダカバーを矢印の方向に回す



LEDライトで手元も明るく

刃先を明るく照らし、暗所作業に便利です。



ジグソーブレードも使用可能

標準付属の専用アタッチメント組とガードロッドを装着することで、ジグソーブレードも使用できます。

品名		コードNo.
ジグソーブレード用アタッチメント組		370440
ジグソーブレード用ガードロッド		372116

セーバソーブレード2種類が標準付属

江戸目（細目）に加え、ブレードNo.107（ステンレス・鋼管用）も標準付属。用途に合わせてブレードを選べます。



江戸目（細目）



ブレードNo.107（ステンレス・鋼管用）

リフォーム、設備・配管工事など、狭い場所での切断やチョイ切り作業に最適



塩ビ管の切断



隅やキワの切断作業

仕様（スペック）

EA857DC-4A

能力	塩ビパイプ	外径	120mm
	木材	厚さ	55mm
	軟鋼板	厚さ	3.5mm
	鋼管	外径	25.4mm
電源			単相交流 50/60共用
電圧			100V
モーター			単相直巻整流子モーター
全負荷電流			3.4A
消費電力			320W
無負荷ストローク数			0～5,500min ⁻¹ （回/分）
ストローク量			10mm
寸法（全長×全幅×全高）			329×68×109mm
質量			1.4kg（コード除く）
コード			2心・5m
標準付属品			ブレード（江戸目（細目））・ブレード（No.107 ステンレス・鋼管用）・六角棒スパナ ジグソーブレード用アタッチメント組 ジグソーブレード用 ガードロッド ・ケース

- ・掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
- ・製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
- ・製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。