

18V コードレスセーバソー

CR18DA



18V
リチウムイオン電池

パイプ外形
50mm

手のこ感覚で、ささっと使える



使いやすく、疲れにくいバランス設計

全長が短く重心が手元にあるため、バランスがよく、取り回ししやすい。



ツールレスブレード交換

スパナやドライバー不要、回して差すだけの簡単交換。
さらに、アタッチメントなしでジグソーブレードの取付も可能です。



1. ブレードホルダを矢印の方向に回す
2. ブレードを突き当たるまで差し込む



ベース調整がすぐに行える
ツールレスベース調整

ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整可能。
ブレード有効長をツールレスで調整できます。



刃先を明るく照らす
LEDライト内蔵

スイッチを入れると自動で点灯します。




電池2年保証

お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回（BSL3660は1,000回）以内の電池を保証します。
（ただし、いずれか先に到達するまでの期間）

※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。

※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL3660、BSL36A18、BSL36B18、BSL36A18B、BSL36B18Bのみ対象です。






MULTI VOLT

マルチボルトシリーズ
(36Vリチウムイオン電池)

特長紹介



1充電当たりの切断量（目安）※

作業内容		Ah	1充電当たりの切断量（目安）※
木材切断	2×4材	2.5Ah (マルチボルト)	約120カット
鉄パイプ切断	φ19.1 × T1.2mm	2.5Ah (マルチボルト)	約260カット

※数値は参考値です。材料や条件により異なります。