

様々なものを素早く切れる、スピードキング!
2つの振動低減機構により、快適な作業も実現!

NEW! ボッシュ セーバーソー
GSA 1200PE型 (キャリングケース付)
For professionals from professionals



BOSCH

Invented for life



<http://www.bosch.co.jp>



<http://www.facebook.com/BoschPowertoolsJp>

切断材料への食いつきが良いオービタル機構が常時作動！ 様々な物を素早く切断可能です！

デュアルLEDライト
常に切断面を明るく照らし、
確実な作業をアシストします。

SDS システム
ブレードの交換に
工具不要です。

《先端工具別売》

ベースプレート調整ボタン
工具不要でベースプレートの
位置を3段階に調整可能です。

オービタル機構
しゃくり運動が常に加わることで、
切断材料への食いつきが良く、
様々な物を素早く切断できます。

振動低減機構〈その①〉
カウンターバランス機構
振動を打ち消すことにより、
安全・高精度な作業が可能です。

収納フック
はしごや足場に掛けられ、
高所作業時の安全が
確保できます。

ON 保持スイッチ

電子無段変速スイッチ
位置決めにより、
様々な材料の
切断に対応します。

ソフトラバーグリップ
細かい振動を吸収し、
疲労を軽減します。

振動低減機構〈その②〉
バイブレーションコントロール機構
ハンドル部のラバーマウントにより、
振動を大きく低減します。



金属パイプの切断作業に！



取り壊し作業に！



自動車の解体作業に！



パレットの解体作業に！

ポッシュ セーバーソー GSA 1200PE型

(キャリングケース付)

標準小売価格 ¥38,500(税別)



3 165140 578332



《先端工具別売》



仕様

GSA 1200PE型

能力：パイプ	175mm
木材	220mm
軟鋼板	20mm
電源	AC100V (50-60Hz)
消費電力	1,200W
ストローク数	0~2,900min ⁻¹ (回/分)
ストローク幅	28mm
質量	4.1kg
振動3軸合成値※	木工切断時:21m/s ²
コード	2.5m
サイズ	(H)170×(W)470mm
標準付属品	キャリングケース

※振動3軸合成値はEN60745-2に準拠。



《安全上のご注意》 ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。 ●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。 ●掲載の価格、仕様は2013年2月現在のものです。
●掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。 ●写真は海外で撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。



ポッシュ 株式会社

電動工具事業部

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7

☎03(5485)6161(代表)

ホームページ: <http://www.bosch.co.jp>

製品に関するご相談は

ポッシュ コールセンターフリーダイヤル(無料)

☎0120-345-762

(土・日・祭日を除く、午前9:00~午後6:00のサービス)

ポッシュ製品のお求めは

(2013年2月現在)