

GSA 1100E

◀プロ用電動工具 ▶セーバーソー セーバーソー



GSA 1100E

もっと力を！クラス最強1,100Wモーター搭載！
もっと光を！クラス初デュアル LED ライト採用！

1. 3kgクラス最強の新チャンピオン

・1,100Wのモーターを搭載。クラス最強のパワーを誇ります。

2. ブレード交換は工具不要の SDS システム

・作業直後の熱くなったブレードに触れずに交換できます。

3. デュアル LED ライト

・常に切断面を明るく照らし確実な作業をアシストします。



電子無段変速

▼仕様

能力	木材: 230mm パイプ: 150mm 軟鋼板: 20mm
電源	AC100V(50-60Hz)
消費電力	1,100W
ストローク数	0~2,700min ⁻¹ (回/分)
ストローク幅	28mm
質量	3.5kg
サイズ	(H) 160 X (W) 460mm

▼ 特徴

- 電子無段変速
- アジャスタブルフットプレート
- デュアル LED ライト
- ソフトラバーグリップ
- 収納式フック

▶ セーバーソーブレード