

セーバーソー EA857DS



はしごや足場に掛けられ
高所作業の安全を確保する
収納式フック

ブレード交換は工具不要の
SDSシステム

位置決めに便利。
様々な材料の切断に対応。
電子無段変速スイッチ



ブレードのあたる位置を調整可能。
アジャスタブルフットプレート

細かい振動を吸収し疲労を軽減する
ソフトラバーグリップ



①アジャスタブル
フットプレート



②工具不要SDSシステム
簡単ワンタッチで
ブレード交換ができます。



③デュアルLEDライト



④収納式フック

<仕様>

- 能力…木材:230mm /パイプ:150mm /軟鋼材:20mm
- 電源…AC100V・1100W
- ストローク数…0~2700回/分
- ストローク長…28mm
- サイズ…460×180mm
- 重量…3.5kg
- 付属品…木工用ブレード×1枚、金属用ブレード×4枚
ケース

<特長>

- ◇軽量！！わずか3.5kg
- ◇工具不要のブレード簡単交換！！
- ◇電子無段変速
- ◇便利なLEDライト付き



■塩ビ管の切断に



■アングルなど
金属切断に



■取り壊し作業に



■パレットの解体に

替刃

レシプロソーブレード



(アメリカ)

(5枚価格)

品番	全長	山数	用途
EA857L-1	150mm	6	釘入り木材(荒切り) 鉄、ステンレス、 非鉄金属(5mm厚)
EA857L-2	300mm		
EA857L-3	225mm		
EA857L-4	150mm	4	釘入り木材、 複合材(曲線切り) 木材、複合材、 プラスチック、非鉄金属
EA857L-5			
EA857L-6			
EA857L-7	200mm	10	釘入り木材、複合材、 プラスチック、鉄、 ステンレス(3.2~6mm厚)、 非鉄金属(3.2~13mm厚)
EA857L-8			
EA857L-9	300mm	10/14	曲線切り、木材(20mm厚)、 金属(2.5~8mm厚)
EA857L-10	75mm	14	
EA857L-12	150mm		18
EA857L-14	150mm		
EA857L-15	200mm		
EA857L-18	150mm	24	金属(3.2mm厚以下)



5本組レシプロソーブレード



(アメリカ)

サイズ	用途
150mm	木工用・金属パイプ・複合材
100mm	木工用・複合材
150mm	
100mm	薄物ゴム(硬質)
150mm	金属用・ゴム

品番 EA857-50

レシプロソー替刃セット



(アメリカ)

全長	山数	枚数
150	4	3
	6	
200	10	
225	6	2
	10	

品番 EA857A-2

粉末超硬レシプロソーブレード



(アメリカ)

(2枚価格)

品番 EA857L-22

- 全長…200mm
- カーバイトチップ

〈用途〉

- 鋳鉄、ファイバーガラス、セラミックタイル、陶管、石、レンガ、プラスター、大理石

レシプロソー替刃セット



(アメリカ)

〈セット内容〉

- 各5枚入

品番	全長	山数
EA857L-12	150	14
EA857L-14		18
EA857L-15	200	
EA857L-18	150	

品番 EA857A

レシプロソーブレード



(アメリカ)

(2枚価格)

品番	全長	山数	用途
EA857L-24	150mm	6	木材、金属
EA857L-26	225mm	10	
EA857L-27	300mm	6	
EA857L-28	150mm	10/14	ステンレス (5~20mm厚)

(解体作業用)



レシプロソー



(アメリカ)

- 刃幅…25mm

(5枚価格)

品番	山数	刃長	用途
EA857LA-1	8	150mm	スチールパイプ(4.7mm)
EA857LA-2	10		鉄筋(4.7~12mm)
EA857LA-3	14		スチールロッド(2.4~9.5mm)
EA857LA-4	18		銅管(1.6~6.3mm)
EA857LA-11	8	230mm	スチールパイプ(4.7mm)
EA857LA-12	10		鉄筋(4.7~12mm)
EA857LA-13	14		スチールロッド(2.4~9.5mm)
EA857LA-14	18		銅管(1.6~6.3mm)
EA857LA-21	8	300mm	スチールパイプ(4.7mm)
EA857LA-22	10		鉄筋(4.7~12mm)
EA857LA-23	14		スチールロッド(2.4~9.5mm)
EA857LA-24	18		銅管(1.6~6.3mm)

レシプロソーブレード(ダイヤモンドコート)



(アメリカ)

- 全長…203mm
- 刃長…19mm

品番 EA857LD

- 厚み…1mm
- 用途…鋳鉄、タイル、レンガ、建築用石材
- 鋳鉄管も素早く切断。耐久性に優れコストダウン可能。(φ7:20カット、φ10:15カット)