

セーバーソーブレード

コストパフォーマンスに優れた
スタンダードバイメタルブレード

特長 バイメタル(刃先:コバルト8%を含んだマトリックスII、背部:スプリングスチール)

●速い切断と高い耐久性

パワーブラストテクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。

●用途別に豊富なラインナップ

長さ、山数ともに切断ワークごとに最適化できるように充実したラインナップをご用意しています。
(4山、6山、10山、10/14山、14山、18山、24山)

●最高のコストパフォーマンス

最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。



品番	タイプ	山数 (1'あたり)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚さ (mm)	入り数 (枚)	
剪定用(木材仕上げ、竹)〈6山〉							
121016W6R	6W6R	6T	150	19	1.3	5	
121029W6R	9W6R		230				
木材(釘なし)〈4山〉							
20575634R	634R	4T	150	19	1.3	5	
石膏板〈6山〉							
20570636RP	636RP	6T	150	19	1.3	5	
木材曲線〈6山〉							
20556676RC	676RC	6T	150	11	1.3	5	
木材、合板〈6山〉							
20560606R	606R	6T	150	19	0.9	5	
木材(釘入り可)、ALC〈6山〉							
20572656R	656R	6T	150	19	1.3	5	
20582956R	956R		225			25	
NEW 20558B956R	B956R		300			5	
20585156R	156R		25				
NEW 20495B156R	B156R						
木材(釘入り可)、SGP管、エンビ管、ステンレス・鉄(4~12mm厚)、非鉄金属(4~12mm厚)〈10山〉							
EA857L-7A	610R	10T	150	19	0.9	5	
EA857L-8AA	810R		200			1.3	
NEW 20590B810R	B810R						
木材(釘入り可)、SGP管、エンビ管、ステンレス・鉄(4~12mm厚)、非鉄金属(4~12mm厚)、設備解体、レスキュー〈10/14山〉							
12129635R	635R	10/14T	150	19	0.9	5	
12130835R	835R		200			25	
20577850R	850R		250			5	
20535B850R	B850R		300			25	
20953KCH050R	050R		250			5	
T1903066	B050R		250			1.3	25
20583110R	110R		300			5	
20491B110R	B110R		300			25	
22758QSB110RJ	QSB110R					50	

品番	タイプ	山数 (1'あたり)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚さ (mm)	入り数 (枚)
木材曲線(~19mm厚)、鉄(3~7mm厚)〈14山〉						
20520314RC	314RC	14T	92	8	0.9	5
ステンレス・鉄(3~8mm厚)、非鉄金属(3~9mm厚)〈14山〉						
20550414R	414R	14T	100	19	0.9	5
20564614R	614R		150			25
NEW 20494B614R	B614R		200			5
21519814R	814R		250			25
1855567	B814R					5
20954KCH054R	054R					25
T1903067	B054R					
鉄曲線(1.5~3mm厚)〈18山〉						
20521318RC	318RC	18	92	8	0.9	5
ステンレス・鉄(1.5~4.5mm厚)、非鉄金属(1.5~7.5mm厚)、空洞ダクト、軽天、デッキプレート〈18山〉						
20552418R	418R	18T	100	19	0.9	5
20566618R	618R		150			25
NEW 20529B618R	B618R		200			5
20578818R	818R		250			25
20487B818R	B818R		300			50
22754QSB818RJ	QSB818R					5
21518KCH018R	018R					25
T1903068	B018R					5
21510118R	118R					25
NEW 21511B118R	B118R					
ステンレス・鉄(~3mm厚)、ダクト切断、全ねじボルト、軽天、空洞ダクト、高張力鋼板〈24山〉						
20554424R	424R	24T	100	19	0.9	5
20568624R	624R		150			25
NEW 20496B624R	B624R		200			5
20579824R	824R					
解体作業に伴う釘入り木材の切断等〈6山〉						
20512606R	606R	6T	150	22	1.6	2
20370606R5	606R5		225			5
20538966R	966R		300			2
20371966R5	966R5					5
20500106R	106R					2
20373106R5	106R5					5
解体・レスキュー作業に伴う木材や金属の切断等〈10山・10/14山〉						
20597960R	960R	10T	225	22	1.6	2
20372960R5	960R5					5
20592650R	650R	10/14T	150	19	1.3	2
20374650R5	650R5					5