

## 14.4V コードレス全ねじカッタ

CL14DSL



14.4V  
リチウムイオン電池

全ねじ  
W3/8

Ah 電池互換

形式	Li-ion電池	急速充電器	ケース
CL14DSL	(LYPK) 6.0Ah(BSL1460)	UC18YDL	●
	(NN)	別売	

### カッタ寿命向上！切断回数約10,000回 ※

長寿命カッタと簡易全ねじガイドによりW3/8軟鋼切断約10,000回を実現

### 便利な電池残量表示付

### 電池2年保証（6.0Ahリチウムイオン電池）

お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内の電池を保証します。（ただし、いずれか先に到達するまでの期間）

※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。



### 1充電当たりの作業量（目安）

作業内容		CL14DSL	
		6.0Ah (BSL1460)	5.0Ah (BSL1450)
全ねじ	W3/8 軟鋼	約1,482本	約1,235本

作業量は、材料、周囲温度、蓄電池の特性などにより多少異なります。

## 仕様（スペック）

全ねじ切断能力	軟鋼	W3/8, W5/16, M6, M8, M10	
	ステンレス	W3/8	
ストローク数	min-1	30	
切断時間	秒	2.3	
カッタ刃数	個	4	
カッタ寿命（W3/8軟鋼）	回	約10,000（約20,000※）	
機体寸法（全長×全幅×全高）	mm	277×104×185	
質量（BSL1460/1450装着時）	kg	2.9	
蓄電池	6.0Ah	形名	BSL1460（冷却対応）
		電圧	14.4V
		充電時間	約30分（UC18YDL使用時）
充電器	形名	（LYPK）：UC18YDL（冷却機能付）	
標準付属品：急速充電器（冷却機能付）・W3/8カッタ・六角棒スパナ・ケース・電池カバー			

※カッタ端面の変形、折損部の出張りを丸ヤスリ等で除去し、ブラケット面に平行に取り付けて使用した場合