

**EA858AB**  
(電動全ネジカッター)

- 切断能力  
全ネジ W3/8" (軟鋼、ステンス)
- ストローク数  
0~32min<sup>-1</sup>
- 切断時間 2.3秒
- 電源 単相 100V
- 電流 1.9A
- 消費電力 170W
- 質量 2.6kg
- コード 2芯 5m
- 二重絶縁
- ブレーキ付
- 樹脂ボディ
- ケース付

- 長寿命カッタでW3/8" 軟鋼切断6,000回!  
(上手に使って12,000回)
- ねじ山をつぶさず、後加工不要!
- 軽量2.6kg



別売 W3/8" カッター(2個)  
純正品 メーカー番号 998479

