

**CE 18DYMA形**  
コードレスMパーカッタ  
18V  
BRUSHLESS



**BH** EA858B-21

**NN** EA858B-31

リチウムイオン電池 (BSL 1820M) × 1個  
急速充電器 (UC 18YDML) (冷却機能付)  
ツールバッグ (L) 付

蓄電池・充電器・バッグ別売



4 966376 419876

4 966376 419869

**CE 18DYCA形**  
コードレスCチャンネルカッタ  
18V  
BRUSHLESS



**BH** EA858B-11

**NN** EA858B-1

リチウムイオン電池 (BSL 1820M) × 1個  
急速充電器 (UC 18YDML) (冷却機能付)  
ツールバッグ (L) 付

蓄電池・充電器・バッグ別売



4 966376 419890

4 966376 419883

**仕様表**

形名	CE 18DYMA	CE 18DYCA
モーター	直流ブラシレスモーター	
切断能力 (適用材料)	CW-19 (19×50mm)、CS-19 (19×25mm) CW-25 (25×50mm)、CS-25 (25×25mm)	CC-19 (38×12×1.2mm)
機体寸法 (全長×全幅×全高)	491×88×138mm (BSL 1820M装着時)	514×115×146mm (BSL 1820M装着時)
質量	2.5kg (BSL 1820M装着時)	3.7kg (BSL 1820M装着時)
使用可能蓄電池 <sup>※1</sup>	マルチボルト蓄電池 (残量表示付)、18Vリチウムイオン電池 (BSL 18XXシリーズ)	
蓄電池	形名 BSL 1820M	
	電圧-容量 18V-2.0Ah	
充電器	形名 UC 18YDML (冷却機能付)	
	充電時間 <sup>※2</sup> 約15分 (実用充電) / 約20分 (満充電)	
標準付属品 <sup>※3</sup>	チェンジプレート、六角棒スナナ (3mm)、低頭ねじM5、電池カバー	フック組、六角棒スナナ (6mm)、電池カバー

※1 従来の蓄電池 (BSL 3620/3625/3626/3660およびBSL 14XXシリーズ) はご使用になれません。 ※2 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。  
※3 電池カバーはBH仕様のみ付属。  
**BRUSHLESS** このロゴはBrushless Motor搭載製品を表しております。

**別売**

ツールバッグ (L)  
コードNo.0038-3371



ブレード  
(CE 18DYMA用)  
コードNo.383516



ブレードセット  
(CE 18DYCA用)  
コードNo.383515



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。  
工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHIKOKI (ハイコーキ) 販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

新マルチボルト蓄電池  
詳しい情報はこちらをチェック



電動工具総合カタログ  
詳しい情報はこちらをチェック



**安全上のご注意**  
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。  
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のために一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

**工機ホールディングス株式会社** (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社  
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号 (品川インターシティA棟18階)

お客様相談センター (平日) 9:00~18:00  
フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。)  
\*土・日・祝日・弊社休業日は着声ガイダンス

修理の受付  
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くない場合は、当社WEBサイトから修正受付を行っていますのでアクセスしてください。  
<https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>

本カタログの内容は、2025年10月現在のものです。 SD-H1706 Printed in Japan FG-TH

# 材料を押さえながら、片手で素早く切断。



CE 18DYMA

CE 18DYCA

**CE 18DYMA**  
「充電当たりの作業量(目安)」  
CW-25 約 **250**カット  
CS-25 約 **300**カット  
CW-19 約 **320**カット  
CS-19 約 **380**カット  
(BSL 1820M使用時)

**CE 18DYCA**  
「充電当たりの作業量(目安)」  
CC-19 約 **300**カット  
(BSL 1820M使用時)

## 01 切断作業を電動化

切断時間 **4秒**以下

片手操作で部材を押さえながら、安全作業をサポート。操作荷重はスイッチを押すだけなので、ラクに切断できます。



H25mmも切断可能

CE 18DYMA

CE 18DYCA

## 暗所で役立つLEDライト付

天井裏など暗い場所での作業に便利なLEDライト付。細部の確認などに役立ちます。



## 02 軽量・コンパクト

狭所での取りまわしがしやすいよう、軽量・コンパクトを実現しました。片手でラクに作業ができます。



### 刃先が360°回転

(CE 18DYMAのみ)  
高所で体勢を気にせず作業が行えるよう、刃先が360°回転します。



### 大形フックで仮置き可能

作業中の仮置きに便利な大形フック付。



### ツールバッグ標準付属

(BH仕様のみ)  
工具の持ち運びに便利な大容量約20Lバッグを標準付属。ショルダerpelt付でラクに移動ができます。



### 急速充電器UC 18YDMLを標準付属

(BH仕様のみ)

MV電池や10.8V電池が充電可能です。充電器を1台に集約できるので、準備や移動もこれ1つで快適です。



低騒音 **約45dB**  
(通常モード時)

10.8V充電ポート

※数値は参考値です。材料や条件により異なります。