

**YANMAR**

ガソリン発電機

G2300AY

**EA860C-1A**
G2300AY-5**2.0kVA**乾燥質量
41
kg騒音レベル
65
dB(A)**8.8**
時間
連続運転**EA860C-2A**
G2300AY-6**2.3kVA**乾燥質量
41
kg騒音レベル
68
dB(A)**7.5**
時間
連続運転

様々なシーンで使える、タフでパワフルな発電機

土木・建築・水道・電話工事などに。

夜間工事の照明や警告灯、
水中ポンプ・各種電動工具
に確かなパワーを供給。



非常用・防災用に。

地震や台風による停電に備え、企業やご家庭での
非常用電源として保有。



屋外レジャーに。

アウトドアライフの夜間照明や炊事用電源、夜釣り用電源として
お役に立ちます。



移動販売や出張サービスに。

自動車での移動販売や出張販売・出張サービスカーの
電源に最適。

**YANMAR**
QUALITY

長時間運転がうれしい 大容量燃料タンク搭載。

大形大容量燃料タンクの採用により、
作業中の燃料切れを予防しています。
安心して長時間運転が可能。



振動が少なく、 音も静かです。

燃料タンクはフレーム上部に防振支持。
エンジンおよび発電機は、脚部とフ
レーム間を防振ゴムにて4点支持する
ことにより、振動を低減。

Gシリーズ オープンタイプ

EA860C-1A EA860C-2A

		G2300AY-5	G2300AY-6		
発電機	周波数	Hz	50	60	
	交流出力	定格出力	kVA	2.0	2.3
		定格電圧	V	100	
		定格電流	A	20.0	23.0
直流出力	定格電圧	V	12		
	定格電流	A	8.3		
励磁方式		自己励磁式			
相数		単相			
力率		%			1
エンジン	方式		空冷4サイクルガソリンエンジン		
	排気量	L	0.171		
	始動方式		リコイルスタータ式		
	潤滑油量	L	0.6		
	使用燃料		無鉛ガソリン		
	燃料タンク容量	L	10.0		
	連続使用時間	Hr	8.8	7.5	
	点火方式		トランジスタ式マグネット (T.C.I点火)		
セット	全長	mm	510		
	全幅	mm	415		
	全高	mm	425		
	乾燥質量	kg	41.0		
	騒音レベル※	dB(A)/7m	65	68	

ヤンマーエネルギーシステム株式会社

パワープロダクツ営業グループ

〒530-0014

大阪市北区鶴野町1-9 梅田ゲートタワー

Tel :06-7636-1123

ヤンマー建機株式会社

〒833-0055 福岡県筑後市大字熊野1717-1

[ヤンマー建機お問合せ窓口] Tel : 0570-064360

北日本営業部 〒983-0025 宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-10 Tel : 022-259-7201

関東営業部 〒362-0025 埼玉県上尾市上尾下998-1 Tel : 048-778-4878

中部営業部 〒497-0050 愛知県海部郡蟹江町学戸2丁目33番地 Tel : 0567-95-5355

西部営業部 〒577-0066 大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 Tel : 06-6783-1121

九州営業部 〒812-0857 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 Tel : 092-441-0928

ヤンマー沖縄株式会社 〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山7-11-12 Tel : 098-898-3111

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で、必ずお受け取りください。