

業界初パワーインジケーター



使用電力が すぐわかります。

キャリー搭載可能(別売)



シガーソケット使用可能

国土交通省「超低騒音建設機械」

			,	(120-969.		
ŧ	幾	種	İ	C	GV-16i (-aaa-4)
定	定格周波数			50Hz/60Hz 切り替え		
エンジン名称				工進 K80i		
形式				空冷4サイクルガソリンエンジン		
六	法	定格出力		1.6kVA		
交	'nι	定格電圧/電流		100V/16A		
直	直流 定格電圧/電流			12V/8A		
燃米	斗夕	ンクを	量	4.2L	総排気量	79.7cc
使	用 燃 料 自動車用無鉛ガソリン					リン
連続運転可能時間 (定格負荷~1/4負荷)				4.0h∼10.5h	騒音値 (定格負荷~½負荷)	65~59dB (A)
オ イ ル 量 0.38L(エンジンオイルS				ナイルSE級以」	L SAE10W-30)	
点火プラグ			グ	A5RTC (TORCH) /CR5HSB (NGK)		
始	動	方	式	リコイルスターター方式		
交	交 流			合計16Aまで (ACコンセント: 2個)		
直			流 8Aまで (シガーソケット:1個)			
本	体	寸	法	498×293×467mm		
本	体	重	量	22kg		
J		Α	N 4971770-650657			
メーカー希望小売価格				オープン		

[※]水中ポンプなどモーターを使う電気機器は、動き始めに大きな電力(起動電力)が 必要なので、消費電力(W)の3~5倍の出力(VA)の発電機で使用できます。

[※]ホコリの多いところでは使用しないで下さい。