

発電機 EA860KD-50A、-60A

波形ひずみ率を低減(制動巻線採用)



交直
両用

ポータブル
タイプ

軽量 & コンパクト化を実現!



スクエアデザインで
すっきり

品番	周波数	出力		使用時間	騒音レベル
		AC	DC		
EA860KD-50A	50HZ	0.7kVA (100V・7A)	96W (12V・8A)	連続 約5時間	62dB(A)
EA860KD-60A	60HZ	0.85kVA (100V・8.5A)		連続 約4時間	64dB(A)

- 4サイクル
- 無鉛ガソリン(タンク容量: 2.7ℓ)
- サイズ…401 × 298 × 420mm
- 重量…24kg

(用途)
 ・白熱灯 ・ラジカセ ・カラオケ
 ・テレビ ・電気ポット ・炊飯器
 ・ホットプレート など

◆ 充電コード : EA860KB-1 (別売)



- バッテリー充電専用
- 全長…1.7m
(コード部: 1.56m)