

# 発電機[インバーター式] EA860KN

■交直両用



※バッテリー充電コード、並列コードは別売です。

品番	仕様
EA860KN	発電機本体
EA860KB-1	バッテリー充電用コード(1本)
EA860KB-11B	並列コード(1本)

- 4サイクル
- 無鉛ガソリン (タンク容量:4.2ℓ)
- 周波数…50/60Hz
- 出力…AC:1.6kVA(100V・16A)  
DC:12V・8A
- 連続使用時間…10.5(1/4負荷)~4.2(定格)時間
- 騒音レベル…51.5~61dB(A)
- サイズ…490(W)×280(D)×455(H)mm ●重量…20kg(乾燥重量)

★軽量&コンパクトを実現!!  
可搬性に優れた軽量20kg



★並列機能装備

並列コード(EA860KB-11B)使用で2台を並列、  
3.0kVAの取り出しも可能に!  
※同機種間の並列のみ可能



(2台並列使用イメージ)



バッテリー充電用コード(EA860KB-1)  
・全長:1.7m、コード部:1.56m



屋外レジャーに。

アウトドアでの夜間照明や炊事用電源、夜釣り用の電源にも最適。屋外コンサートや映写会にも優れた性能を発揮します。



園芸・日曜大工に。

家庭菜園や日曜大工にも大きく貢献。殺虫剤の散布作業、ビニールハウスの保温、電動工具や芝刈機の電源に最適です。



非常用・防災用に。

災害時での無線機に、停電時のライト・電気ポットなどと、一般企業や商店・ご家庭の非常用電源としても活躍します。



土木・建設・水道・電話工事などに。

夜間工事の照明や警告灯・水中ポンプ・各種電動工具に確かなパワーを供給。軽量コンパクトなので手軽に移動できます。



農業・林業に。

しいたけ栽培用ドリル・茶摘機・刈取機・チェーンソー・ウィンチなどの電動機器や夜間照明・温室の電源に最適です。



畜産業に。

通常は商用電源を使用している方にも、鶏舎・豚舎のヒーターや換気扇・乳牛用搾乳器の非常用電源としてオススメです。



移動販売・出張サービスに。

自動車での移動販売や出張販売・出張サービスカーの電源に最適。レントゲン診療車やロケ用照明・VTRにも利用できます。

## ●発電機選定のめやす

