


<増設用玄関子機>



- 付属品
- 取扱説明書..... 1部
- 子ネジ (M4*18) 2個
- 壁取付用ネジ..... 2個
- アンカー 2個

増設用玄関子機

No.	部品名	員数	材料	処理
1	ケース(上)	1	合成樹脂	-
2	ケース(下)	1	合成樹脂	-
3	電池カバー	1	合成樹脂	-
4	取付台	1	合成樹脂	-
5	呼び出しランプ	1	合成樹脂(半透明)	-
6	化粧パネル	1	合成樹脂	塗装
7	呼び出しボタン	1	合成樹脂	塗装
8	取付台固定ネジ	1	銅合金	亜鉛メッキ

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE ワイヤレスインターホン増設用玄関子機 DWA20D 外観図
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 1 : 2	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW. No. 4 - 7 1 3 4 5

規格表

【電気性能規格】

項目	規格
品名	玄関子機
型番	DWA20D
標準規格	ARIB STD-T101 準拠
周波数(MHz)	1895.616~1902.528 (1.728MHz step)
通信方式	時分割複信方式(時分割多重方式)
通信可能距離(m)	約 100 (見通し) *1
増設子機の登録台数	室内機(親)に対して最大 5 台(室内機(子)3 台 + 玄関子機 2 台)登録可
電源	単三アルカリ乾電池 2 本
消費電流	77mA(通話時・無音)/20μA(待機)
連続通話時間	3 分
電池寿命	約 1 年 *2
防水性能【保護等級】	IPX3(防雨型)
使用温度範囲(℃)	-10 ~ +50
寸法(高さ x 幅 x 奥行き mm)	131 x 98 x 33
質量(g)	約 230 (電池除く)
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・取付台 x 1 個(本体に装着済み) ・小ネジ(M4 X 18mm) x 2 本 ・壁取付用ネジ(M4 X 25mm) x 2 本 ・アンカー x 2 本 ・取扱説明書

*1 親-子間の距離が 100m 以内であっても、設置する環境により通信可能距離が短くなる場合があります。

*2 10 秒間の通話を 1 日 5 回行った場合の計算値。

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT	インターホン増設用玄関子機 DWA20D 規格表	
				尺度 SCALE		
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No.

【動作仕様】

機能	玄関子機
電池切れ検出	あり (室内機(親)のランプで表示)
圏外検出	あり (室内機(親)のランプで表示)
不在着信表示	なし
着信音量設定	最大/大/中/小/最小 (初期設定：中)
着信音設定	固定 玄関子機 1：呼出音 1 玄関子機 2：呼出音 2
受話音量設定	大/中/小/最小 (初期設定：中)
個別呼び出し	なし
一斉呼び出し	あり
個別呼びかけ	なし
一斉アナウンス	なし
緊急呼び出し	なし
サイレントモード	なし

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	インターホン増設用玄関子機
				尺度 SCALE	DWA20D 規格表
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No.