

ワイヤレスモニター子機 VL-WD612 EA864BB-30



詳細(スペック)

|     |        |   |
|-----|--------|---|
| 子機  | 電源     | 専用ニッケル水素蓄電池<br>(品番:KX-FAN55)<br>(DC 2.4V)<br>(650mAh) |
|     | 外形寸法   | 高さ173×幅52×奥行30mm(突起部除く)                               |
|     | 質量     | 約165g(電池パック含む)  |
|     | 使用環境条件 | 周囲温度:0°C~+40°C<br>湿度:90%以下                            |
|     | 画面表示   | 2.4型TFT<br>カラー液晶ディスプレイ                                |
|     | 無線通信方式 | 1.9GHz<br>TDMA-WB                                     |
|     | 使用時間   | 連続使用時間:約2時間<br>待ち受け時間:約80時間                           |
|     | 充電時間   | 10時間(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合)                         |
|     | 使用可能距離 | 約100m/見通し距離   |
| 充電台 | 電源     | AC100V(50Hz/60Hz)                                     |
|     | 消費電力   | 待ち受け時:約0.25W<br>充電時:約0.65W                            |
|     | 外形寸法   | 高さ43×幅81×奥行き76mm(突起部除く)                               |
|     | 質量     | 約166g   |
|     | 使用環境条件 | 周囲温度:0°C~+40°C<br>湿度:90%以下                            |