



おたっくす!

光って分かりやすい「着信お知らせLED」を親機と子機に搭載。

着信時に光ってお知らせするLEDを親機と子機に搭載。子機は不在着信や用件が録音されたときにも、ゆっくり点滅して着信があったことをお知らせします。

呼出音が鳴る前に相手に警告メッセージを流す「迷惑防止※1」機能搭載。

呼出音が鳴る前に相手に自動で警告メッセージ。着信中は呼出音と注意喚起のアナウンスを交互に繰り返します。

また、電話に出ると通話を1件(最大約10分)録音。SDカード※2を使用すれば、録音時間と録音件数を増やすこともできます。

SDカード対応で受信したファクスと通話内容をたっぷり保存。電話帳も保存できる。

フル録音なら受けた電話もかけた電話も自動でSDカードに保存されます。

当社従来機(ファクス・電話機※3)で保存したSD電話帳データも保存可能。

※1 設定が必要です。ナンバー・ディスプレイサービスを利用している場合、親機の電話帳に登録されていない相手からかかってきたときのみ迷惑防止の機能が働きます。

※2 あらかじめ親機にSD/SDHC/SDXCカードをセットしておく必要があります。SD/SDHC/SDXCカードは別売です。SDカードをセットすれば最大約1000件まで録音が可能です。

※3 古い形式のデータを移行できない場合があります。

品番	KX-PD725DW
外形寸法(高さ×幅×奥行)	約88×318×213mm(受話器、突起部除く)/約256×318×244mm(記録紙トレイオープン時、受話器、突起部除く) 受話子機:約173×49×27mm コードレス子機:約175×49×25mm 充電台:約47×73×90mm
質量	約2.5kg(お試用インクフィルム5m装着時)
	受話子機:約145g(電池パック含む) 子機:約140g(電池パック含む) 子機充電台:約155g
色柄名称	-N シャンパンゴールド -W ホワイト

付属品

電話機コード、お試用インクフィルム(約5m)、受話子機、コードレス子機、電池パック、受話子機用電池カバー、子機用充電台

デジタルコードレス普通紙ファクス(子機2台付き) KX-PD725DW 詳細(スペック)

仕様	外形寸法(高さ×幅×奥行)	約88×318×213mm(受話器、突起部除く)/約256×318×244mm(記録紙トレイオープン時、受話器、突起部除く) 受話子機:約173×49×27mm コードレス子機:約175×49×25mm 充電台:約47×73×90mm
	質量	約2.5kg(お試し用インクフィルム5m装着時) 受話子機:約145g(電池パック含む) 子機:約140g(電池パック含む) 子機充電台:約155g
	消費電力(最大/待機時)	親機:約120W/約1.5W 充電台:約0.7W/約0.2W(子機を充電台から外しているとき)
便利機能	迷惑ブロック	-
	迷惑防止	親機:○ 子機:○ (録音1件、最大約10分)*SDカード使用時は1000件
	オート呼出音量	親機:○ 子機:-
	着信お知らせLED	親機:○ 子機:○
	通話拒否	親機:○ 子機:○
	前から録音	親機:○ 受話子機:○ 子機:○ 約1分前から録音
	着信読み上げ	親機:○※1 受話子機:○※1 子機:○※1
	電話帳読み上げ	親機:○ 受話子機:- 子機:-
	選んでケータイ機能	親機:○※2 受話子機:○ 子機:○
	キーロック	親機:○ 受話子機:○ 子機:○
	受話音質	受話子機:○ 子機:○
	ドアホンアダプター接続/ドアホンワープ	○※3/○
ワイヤレスアダプター機能	○※4	

電話機能

ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイ対応	親機:○ ^{※1} 受話子機:○ ^{※1} 子機:○ ^{※1}
	着信音鳴り分け	○(12種) ^{※5}
	着信メモリー(履歴)表示	○(30件)
	着信拒否(迷惑電話・迷惑ファクス)	○(300件) ^{※5}
	着信拒否(非通知/公衆電話)	○ ^{※5} ※6/○ ^{※5} ※7
	表示圏外着信対応	○(着信メモリーに記憶/着信拒否も可) ^{※5}
キャッチホン・ディスプレイ	キャッチホン・ディスプレイ対応	親機:○ ^{※5} 受話子機:○ ^{※5} 子機:○ ^{※5}
子機機能	内線通話/外線転送 ^{※8}	○/○
	子機増設/子機間通話	○(合計5台)/○(双方向) ^{※9}
	盗聴防止	受話子機:○ ^{※10} 子機:○ ^{※10}
	ボイスチェンジ	受話子機:○ 子機:○
	子機連続通話/連続待受/充電完了時間	約10時間/約150時間※着信お知らせLEDゆっくり点滅時は約50時間/約10時間
留守録	デジタル留守録機能	○(約12分) ^{※11}
	応答メッセージ	○(約20秒、2件)
	留守用件転送/通話録音	○/○
	リモート操作	○
基本機能	親機液晶画面	○4.7型 ^{※12} ホワイト
	液晶ディスプレイ表示	親機:○(漢字) 受話子機:○(漢字) 子機:○(漢字)
	液晶バックライト/ダイアルライト	親機:○/○ 受話子機:○/ー 子機:○/○
	電話帳	親機:○(漢字150件) ^{※13} 受話子機・子機:○(漢字150件) ^{※14}
	ワンタッチダイヤル	受話子機:○(3件) 子機:○(3件)

基本機能	短縮(簡単)ダイヤル	親機:○(9件)	
	再ダイヤル	親機:○(10件) 受話子機:○(10件) 子機:○(10件)	
	デジタルスピーカーホン	親機:○(デジタル) 受話子機:○(デジタル) 子機:○(デジタル)	
	呼出音選択	親機:○(12種) 受話子機:○(12種) 子機:○(12種)	
	保留メロディ	親機:○(4種) 受話子機:○(4種) 子機:○(4種)	
	音量調節	スピーカー音量	親機:○(8段階) 受話子機:○(6段階) 子機:○(6段階)
		呼出音量	親機:○(8段階・切) ^{※15} 受話子機:○(8段階・切) ^{※15} 子機:○(8段階・切) ^{※15}
		受話音量	親機:— 受話子機・子機:○(6段階)
	中継アンテナ対応	○	
	回線自動設定	○	
	簡易停電通話(かける/受ける)	○	
壁掛け設置	子機:○(木ねじ・ワッシャー(KX-AN162)別売) ^{※16}		
コピー機能	等倍コピー/拡大コピー/縮小コピー/複数枚コピー	○/—/—/—	
ファクス機能	基本機能	原稿サイズ	A4～A5 最大:幅210mm×長さ500mm 最小:幅128mm×長さ128mm
		有効読取幅	208mm(A4)
		記録紙サイズ	A4:210mm×297mm(普通紙)
		有効記録幅	202mm(A4)
		電送時間	約15秒(独自モード) ^{※17}
		適用回線	電話回線(ダイヤル回線・プッシュ回線) 新電電(NCC)回線・ファクシミリ通信網

ファクス機能	基本機能	形式	送受信兼用G3機
		原稿自動給紙/普通紙セット枚数	○(5枚)/○(A4・15枚)
		親切受信/無鳴動受信/リモート受信	○ ^{※18} /○/○
		音声操作案内(ファクス操作/コピー操作)	○(音声とイラスト)
		モデムダイヤルインサービス対応	○ ^{※19} ^{※20}
画質	写真モード(ハーフトーン)	○	
	小さいモード(ファイン)	○	
メモリー	メモリー受信	○(約50枚) ^{※21} (画面で見てから印刷が可能)	

付属品

電話機コード, お試し用インクフィルム(約5m), 受話子機, コードレス子機, 電池パック, 受話子機用電池カバー, 子機用充電台

※1 ご利用にはNTT東日本・NTT西日本のナンバー・ディスプレイサービスへのお申し込み(有料)が必要です。

※2 ご利用には、設定が必要です。

※3 別売のドアホンアダプター(VE-DA10-HまたはVE-DA10)が必要です。

※4 ワイヤレスアダプター機能付きの当社製テレビドアホン(VL-SVD300KL, VL-SWD300KL, VL-SVD301KL, VL-SWD301KL, VL-SWD200K, VL-SWD210K, VL-SWD505KL, VL-SVD505KL, VL-SWD505KS, VL-SVD505KS,

VL-SWD705KL, VL-SVD705KL, VL-SWD705KS, VL-SVD705KS, VL-SWD303KL, VL-SVD303KL, VL-SWD302KL, VL-SVD302KL)と接続できます。

※5 ご利用にはNTT東日本・NTT西日本へのサービスお申し込み(有料)が必要です。

※6 非通知着信拒否にした場合、「恐れ入りますが、電話番号の前に『186』をつけて「おかけ直してください。」の旨のメッセージが相手に流れます。

※7 公衆電話着信拒否にした場合、「恐れ入りますが、公衆電話以外からおかけ直してください。」の旨のメッセージが相手に流れます。

※8 外の相手からの電話を親機・子機間で転送する機能です。かかってきた電話をあらかじめ設定した電話番号に転送する機能ではありません。

※9 子機間通話できるのは、親機を中継して同時に2台(1組の子機)までです。

※10 第三者が特殊手段を講じた場合は傍受される可能性がありますので、ご注意ください。

※11 録音時間は、留守録と通話録音と前から録音の合計時間です。

※12 ビューエリアのサイズ(液晶パネルの大きさ)です。

※13 親機の電話帳に登録した内容を、子機の電話帳に転送(コピー)できます。

※14 子機の電話帳に登録した内容を、親機の電話帳に転送(コピー)できます。また、子機の電話帳に登録した内容を、もう1台の子機の電話帳にも転送(コピー)できます。

※15 内線、ドアホン時は着信音を「切」にしても、「最小」の音量で鳴ります。

※16 お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。

※17 A4サイズ700字程度原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード(9600bps)で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。

※18 相手機によっては、できない場合があります。

※19 NTT東日本・NTT西日本との契約(有料)が必要です。本機はダイヤルインサービスには対応していません。モデムダイヤルインサービスをご利用ください。ダイヤルインサービスご利用時は変更手続(有料)が必要となります。

※20 親機と子機で別々の番号を持つこともできます。

※21 A4サイズ700字程度原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で受信したときの枚数です。