

仕様書

TAKEX

品名	LED人感ライト
品番	LCL-51
検知方式	パッシブインフラレッド方式
検知エリア	立体型（最長部10m）
電源電圧	AC100V±10%（50/60Hz）
消費電流	14W
点灯照度	800lm
点灯時間	テスト（3秒）／5秒／30秒／1分／3分／5分（オフディレイ動作）
動作モード	約5lx～∞lx（昼夜判別）
調光設定	20%点灯
配線方式	電源：ACプラグ式（3m）
使用周囲温度	-20℃～40℃
設置場所	屋外・屋内（防雨構造 IP44相当）
質量	約650g
外観	ライト部：アルミダイキャスト 本体：樹脂

品名
LED人感ライト

品番
LCL-51



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.